



コーンペーパーL・A

...ハンドグラインダー
 ...電気ドリル
 ...ボール盤



| 寸法図 | 品番 | サイズ | 寸法 [A×B×C] (mm) | 粒度分布 | | | | | | | | | | | | 包装 単位 | 希望小売価格 | | | |
|-----|---------|-----|--------------------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|-----|-----|------|
| | | | | 24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | | | 600 | 800 | 1000 |
| | CPL-S-A | 小 | 7×40×12 | | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | 50 | 150円 |
| | CPL-M-A | 中 | 10×50×16 | | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | 50 | 160円 |
| | CPL-L-A | 大 | 14×60×20 | | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | 50 | 180円 |



コーンペーパーL・Z

...ハンドグラインダー
 ...電気ドリル
 ...ボール盤



| 寸法図 | 品番 | サイズ | 寸法 [A×B×C] (mm) | 粒度分布 | | | | | | | | | | | | 包装 単位 | 希望小売価格 | | | |
|-----|---------|-----|--------------------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|-----|-----|------|
| | | | | 24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | | | 600 | 800 | 1000 |
| | CPL-S-Z | 小 | 7×40×12 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | 50 | 150円 |
| | CPL-M-Z | 中 | 10×50×16 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | 50 | 160円 |
| | CPL-L-Z | 大 | 14×60×20 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | 50 | 180円 |



コーンホルダーL

...ハンドグラインダー
 ...電気ドリル
 ...ボール盤

| 寸法図 | 品番 | サイズ | 寸法 [A×B×C×D×E] (mm) | 最高使用回転数 | 包装 単位 | 希望小売価格 |
|-----|-------|-----|------------------------|--------------|----------|--------|
| | CHL-S | 小 | 7×30×12×6×40 | 20,000r.p.m. | 10 | 900円 |
| | CHL-M | 中 | 10×40×16×6×40 | 15,000r.p.m. | 10 | 1,000円 |
| | CHL-L | 大 | 14×50×20×6×40 | 10,000r.p.m. | 10 | 1,200円 |



コーンペーパー

...ハンドグラインダー
 ...電気ドリル
 ...ボール盤



| 寸法図 | 品番 | サイズ | 寸法 [A×B×C] (mm) | 粒度分布 | | | | | | | | | | | | 包装 単位 | 希望小売価格 | | | |
|-----|------|-----|--------------------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|-----|-----|------|
| | | | | 24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | | | 600 | 800 | 1000 |
| | CP-S | 小 | 11×30×20 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | 50 | 130円 |
| | CP-L | 大 | 21×30×30 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | 50 | 140円 |



コーンホルダー

...ハンドグラインダー
 ...電気ドリル
 ...ボール盤

| 寸法図 | 品番 | サイズ | 寸法 [A×B×C×D×E] (mm) | 最高使用回転数 | 包装 単位 | 希望小売価格 |
|-----|------|-----|------------------------|--------------|----------|--------|
| | CH-S | 小 | 11×30×20×6×40 | 10,000r.p.m. | 10 | 1,210円 |
| | CH-L | 大 | 21×30×30×6×40 | 10,000r.p.m. | 10 | 1,320円 |