

□ オプション・保守用部品

オプション品 (別売)

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観	対応機種			形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)	入数	仕様
	Touch	Pro	Lite				
アプリケーションソフトウェア	○	○	○	SW1A-W1C	51,500	1	Automation Organizer Ver.2.0以上よりサポート (DVD-ROM) (*1)
USBメンテナンスケーブル	○	○	○	HG9Z-XCM42	7,300	1	USBケーブル (長さ2m)、USB-miniB
パネル取付USB延長ケーブル	○	-	-	HG9Z-XCE11	6,000	1	USB-Aポート用延長ケーブル (長さ1m)
	○	○	○	HG9Z-XCE21	6,000	1	USB-miniBポート用延長ケーブル (長さ1m)
表面保護シート (*2)	○	-	-	FT9Z-1D3PN05	3,380	5	5枚1セット (111 (W) ×72 (H) mm) ・表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート
保護カバー	○	-	-	FT9Z-1E3PN05	4,850	5	5枚1セット ・前面部全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー
メモ리카ード	- (*3)	○ (*4)	○ (*4)	HG9Z-XMS2	40,000	1	SDメモ리카ード (2GB)
メモ리카ートリッジ	-	○	○	FT1A-PM1	3,200	1	ユーザープログラム保存専用メモリ (1MB)
拡張通信カートリッジ 	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC1	3,300	1	RS232C、コネクタ (ミニDIN8P)
	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC2	3,300	1	RS485、コネクタ (ミニDIN8P)
	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC3	3,300	1	RS485、端子台3P
デジタルI/O カートリッジ 	デジタル入力	○ (*5)	-	FC6A-PN4	7,800	1	入出力点数：4点デジタル入力
	デジタル出力	○ (*5)	-	FC6A-PTK4	6,800	1	入出力点数：4点トランジスタシンク出力
	○ (*5)	-	-	FC6A-PTS4	6,800	1	入出力点数：4点トランジスタソース出力
拡張アナログ カートリッジ 	○ (*6)	-	-	FC6A-PJ2A	12,500	1	電圧電流入力 (2点)
	○ (*6)	-	-	FC6A-PK2AV	16,000	1	電圧出力 (2点)
	○ (*6)	-	-	FC6A-PK2AW	16,000	1	電流出力 (2点)
	○ (*6)	-	-	FC6A-PJ2CP	16,000	1	温度入力 (2点)
リアマウントアダプタ	○	-	-	FT9Z-1A01	2,800	1	リアマウント用金具
DIN35mm幅レール	-	○	○	BAA1000PN10	-	10	DINレール取り付け用品については、 H-071 をご覧ください。
	-	○	○	BAP1000PN10	-	10	
DINレール取付金具	-	○	○	BNL6PN10	-	10	
Touchユーザーズ マニュアル	日本語版	○	-	FT9Y-B1389	9,800	1	
	英語版	○	-	FT9Y-B1390	9,800	1	
Pro/Liteユーザーズ マニュアル	日本語版	-	○	FT9Y-B1377	5,000	1	
	英語版	-	○	FT9Y-B1378	5,000	1	
プログラミングマニュアル ラダー編	日本語版	○	○	FT9Y-B1381	5,000	1	
	英語版	○	○	FT9Y-B1382	5,000	1	
プログラミングマニュアル FBD編	日本語版	○	○	FT9Y-B1385	5,000	1	
	英語版	○	○	FT9Y-B1386	5,000	1	

*1) お手元のAutomation Organizerは弊社ホームページの無償バージョンアップサービスにて対応いたします。(http://www.idec.com/AO)
Automation Organizerに対応した以下のPDFマニュアルは弊社ホームページ (http://www.idec.com/AO) よりダウンロードして頂けます。
FT1A形 SmartAXIS Touch ユーザーズ マニュアル：和文、英文、中文
FT1A形 SmartAXIS Pro/Lite ユーザーズ マニュアル：和文、英文、中文、ドイツ文
FT1A形 SmartAXIS プログラミング マニュアル ラダー編：和文、英文、中文、ドイツ文
FT1A形 SmartAXIS プログラミング マニュアル FBD編：和文、英文、中文、ドイツ文

*2) UV効果のある素材を採用していますが、屋外などの直射日光下での使用を保証するものではありません。

*3) プロジェクトデータ、履歴データ、レシピファイルの保存には市販のUSBメモリをお使いください。メモ리카ードは使えません。

*4) 40点 (FT1A-□40□□形)、48点タイプ (FT1A-□48□□形) に使用できます。



ただし、SDメモ리카ードを使用してのユーザープログラムの保存および読み出しはできません。必要な場合は、メモ리카ートリッジをご使用ください。

*5) 12点タイプ (FT1A-□12□□形) には使用できません。

*6) リレー出力タイプ (FT1A-□12RA-□□形) には使用できません。

保守用部品

ご注文形番にてご注文ください。

品名	対応機種 (*1)			形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)	入数	仕様
	Touch	Pro	Lite				
通信I/Fプラグ 	○	-	-	FT9Z-1T09	2,650	1	・通信ポート用 (黒色) ・Touch本体に1個付属
電源プラグ 	○	-	-	FT9Z-1X03	1,330	1	・電源端子用 (黒色) ・Touch本体に1個付属
取付金具 	○	-	-	HG9Z-4K2PN04	1,800	4	・2台分 ・Touch本体に2個付属
USBケーブル抜け防止ピン 	○	-	-	HG9Z-XU1PN05	1,900	5	・USBケーブルを常時接続する場合に使用。 ・Touch本体に2個付属
取付フック 	-	○	○	FT9Z-PSP1PN05	330	5	・Pro/Lite用取付けフック ・Pro/Lite本体に1セット付属

*1) 本体に付属されています。

- APEM
- スイッチ表示灯
- 汎用ボックス
- 非常停止
- イネーブル
- 安全機器
- 防爆機器
- 端子台
- リレーソケット
- サーキット
- 電源機器
- LED照明
- コントローラ
- 表示器
- センサ
- 自動認識

- ソフトウェア
- PLC
- コントローラ
- スマート
リレー
- 周辺機器

FT1A