

ミニチュアバルブ

黄銅製
リングジョイント
ミリシリーズ

製品記号

呼び径	製品記号	価格
6 ^A	NH6-1/8	¥420
	NH6-1/4	¥420
	NH6-3/8	¥800
	NH6-1/2	¥1,190
	NH8-1/8	¥630
8	NH8-1/4	¥630
	NH8-3/8	¥800
	NH8-1/2	¥1,190
10	NH10-1/8	¥800
	NH10-1/4	¥800
	NH10-3/8	¥1,190
	NH10-1/2	¥1,410
ボデー	C3604BD	
キャップナット	C3604BD	
リング	C3604BD	
接続形状	リングジョイント	

ハーフユニオン

低圧用



納入図

NH

製品記号	価格
NH6-1/8	¥420
NH6-1/4	¥420
NH6-3/8	¥800
NH6-1/2	¥1,190
NH8-1/8	¥630
NH8-1/4	¥630
NH8-3/8	¥800
NH8-1/2	¥1,190
NH10-1/8	¥800
NH10-1/4	¥800
NH10-3/8	¥1,190
NH10-1/2	¥1,410

C3604BD	
C3604BD	
C3604BD	
リングジョイント	

ハーフエルボユニオン

低圧用



納入図

NLH

製品記号	価格
NLH6-1/8	¥1,010
NLH6-1/4	¥1,010
NLH6-3/8	¥1,590
NLH8-1/8	¥1,010
NLH8-1/4	¥1,010
NLH8-3/8	¥1,590
NLH10-1/8	¥1,410
NLH10-1/4	¥1,410
NLH10-3/8	¥1,970

C3604BE	
C3604BD	
C3604BD	
リングジョイント	

リング

低圧用



リング

呼び径	価格
6 ^A	◎
8	◎
10	◎

C3604BD	
リングジョイント	

製品記号	呼び径 ×チューブ外径	製品記号	呼び径 ×チューブ外径	内径
NH6-1/8	R ^{1/8} ×6mm	NLH6-1/8	R ^{1/8} ×6mm	6mm
NH6-1/4	R ^{1/4} ×6	NLH6-1/4	R ^{1/4} ×6	8
NH6-3/8	R ^{3/8} ×6	NLH6-3/8	R ^{3/8} ×6	10
NH6-1/2	R ^{1/2} ×6	NLH8-1/8	R ^{1/8} ×8	
NH8-1/8	R ^{1/8} ×8	NLH8-1/4	R ^{1/4} ×8	
NH8-1/4	R ^{1/4} ×8	NLH8-3/8	R ^{3/8} ×8	
NH8-3/8	R ^{3/8} ×8	NLH10-1/8	R ^{1/8} ×10	
NH8-1/2	R ^{1/2} ×8	NLH10-1/4	R ^{1/4} ×10	
NH10-1/8	R ^{1/8} ×10	NLH10-3/8	R ^{3/8} ×10	
NH10-1/4	R ^{1/4} ×10			
NH10-3/8	R ^{3/8} ×10			
NH10-1/2	R ^{1/2} ×10			

青銅 黄銅

給水用バルブ

铸铁

下水用バルブ

ダクタイル鉄

消防評定品

バタフライ

ステンレス鋼

黄銅

樹脂

ROHS

自動操作

ミニチュア

ガス

関連製品

技術資料

ソフト