

外部制御ケーブル

ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル / IC-MIL-20 series

適用電源 (外部ON/OFF) : IWDV-300S-24、IWDV-300S-48、IWDV-600S-48、IDGB series (IDGB-30M2除く)、
IDCA series、IJS series
(外部出力制御) : IWDV-300S-24、IWDV-300S-48、IWDV-600S-48

ピン番号	線色	ドットマーク	ドット色	ピン番号	線色	ドットマーク	ドット色
1	橙	■	黒	11	橙	■ ■	黒
2	橙	■	赤	12	橙	■ ■ ■	赤
3	黄	■	黒	13	黄	■ ■ ■	黒
4	黄	■	赤	14	黄	■ ■ ■ ■	赤
5	若草	■	黒	15	若草	■ ■ ■ ■	黒
6	若草	■	赤	16	若草	■ ■ ■ ■ ■	赤
7	灰	■	黒	17	灰	■ ■ ■ ■ ■	黒
8	灰	■	赤	18	灰	■ ■ ■ ■ ■ ■	赤
9	白	■	黒	19	白	■ ■ ■ ■ ■ ■	黒
10	白	■	赤	20	白	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	赤

型式	長さ(m)
IC-MIL-20-1	1
IC-MIL-20-2	2
IC-MIL-20-3	3
IC-MIL-20-5	5
IC-MIL-20-10	10

芯線イメージ

出力制御ケーブル (VI/PI用) / IC-MIL-26 series

適用電源 (外部ON/OFF) : IWDV-600M2-24、IDGB-30M2 series、IDGB-PG series
(外部出力制御) : IWDV-600M2-24、IDGB series、IDCA series

ピン番号	線色	ドットマーク	ドット色	ピン番号	線色	ドットマーク	ドット色	ピン番号	線色	ドットマーク	ドット色
1	橙	■	黒	11	橙	■ ■	黒	21	橙	■ ■ ■	黒
2	橙	■	赤	12	橙	■ ■ ■	赤	22	橙	■ ■ ■ ■	赤
3	黄	■	黒	13	黄	■ ■ ■	黒	23	黄	■ ■ ■ ■	黒
4	黄	■	赤	14	黄	■ ■ ■ ■	赤	24	黄	■ ■ ■ ■ ■	赤
5	若草	■	黒	15	若草	■ ■ ■ ■	黒	25	若草	■ ■ ■ ■ ■	黒
6	若草	■	赤	16	若草	■ ■ ■ ■ ■	赤	26	若草	■ ■ ■ ■ ■ ■	赤
7	灰	■	黒	17	灰	■ ■ ■ ■ ■	黒	芯線イメージ			
8	灰	■	赤	18	灰	■ ■ ■ ■ ■ ■	赤	芯線イメージ			
9	白	■	黒	19	白	■ ■ ■ ■ ■ ■	黒	芯線イメージ			
10	白	■	赤	20	白	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	赤	芯線イメージ			

型式	長さ(m)
IC-MIL-26-1	1
IC-MIL-26-2	2
IC-MIL-26-3	3
IC-MIL-26-5	5
IC-MIL-26-10	10

芯線イメージ

★IDGB-30M2は外部ON/OFFにも使用します。