


ステンレス・コートケーシング釘

FN KNフジニッテイ

ステンレス
SUS304



特徴

材質はSUS304を使用し防錆力高い。あらかじめ釘に着色していることからカラー化粧合板、内装材相手材の色に合わせて釘を選定できる。打込み後、頭部が完全に沈み込むことから隠し釘として使用されることもある。

用途


カラー化粧合板、カラー鋼板、プリント合板、化粧せつこうボード、外壁材、内装材、一般木材

色		商品コード	サイズ	
番号	呼称		#17×25mm	
SK 1	クリーム	84612501	●	
SK 2	茶	84612502	※	
SK 3	白	84612503	●	
SK 4	イエロー	84612504	※	
SK 5	ブラウン	84612505	●	
SK 11	新茶	84612511	●	
入数			10kg(200g×5×10箱)	

ステンレス・コートプリントボード釘

FN KNフジニッテイ

ステンレス
SUS304



特徴

材質はSUS304を使用し防錆力高い。あらかじめ釘に着色していることからカラー化粧合板、内装材相手材の色に合わせて釘を選定できる。幅広い用途に使用される。

用途


カラー化粧合板、カラー鋼板、プリント合板、化粧せつこうボード、外壁材、内装材、一般木材

色	サイズ	#17×25mm		#17×30mm	
		番号	呼称	商品コード	商品コード
SP 1	クリーム	84622501	●	84633001	※
SP 3	白	84622503	●	84633003	●
SP 5	ブラウン	84622505	※	84633005	※
入数		10kg(200g×5×10箱)			

ステンレス・コートカップ釘

FN KNフジニッテイ

ステンレス
SUS304



特徴

材質はSUS304を使用し防錆力高い。あらかじめ釘に着色していることからカラー化粧合板、内装材相手材の色に合わせて釘を選定できる。頭部がカップ形状なので打込み後色落ちしない。

用途

カラー化粧合板、カラー鋼板、プリント合板、化粧せつこうボード、外壁材、内装材、一般木材

色		商品コード	サイズ	
番号	呼称		#17×30mm	
SC 3	白	84643003	●	
入数			10kg(200g×5×10箱)	

ステンレス瓦用釘

FN KNフジニッテイ

ステンレス
SUS304

受注生産
※



特徴

材質はSUS304を使用し防錆力高い。頭部形状は大平頭で1/2ハード材をラインナップしている。強靱な強度を有し強風に負けない。住宅を台風等、自然災害から守ります。

用途

金属瓦、窯業系和瓦、石綿瓦、木毛セメント板ルーフィングペーパー

		#13×50mm	#12×50mm	#13×60mm	#13×65mm	#12×65mm	#13×75mm	#12×75mm
スクリュー	ノーマル	85292950※	85282850※	85292960※	85292965※	85282865※	—	—
	1/2ハード	—	—	—	—	—	85292975※	85282875※
概算本数(本)/kg		510	400	430	400	319	350	270
入数		24kg(4×6箱)						