


# ドライウォールスクリュー

## ラップ


FN KNフジニッタイ



商品コード	品番	サイズD (頭径)	仕上げ	入数	L	S	JIS B1125 認証表示
88000687	FS-3020	3×20(7)	ユニクロ	1,000本×20箱	20	16	○
88000613	PK-20	3×20(7)	ユニクロ	1,000本×20箱	20	16	
88000688	FS-3022	3×22(7)	ユニクロ	1,000本×20箱	22	18	○
88000614	PKC-22	3×22(7)	ユニクロ	1,000本×20箱	22	18	
88000644	FS-3322	3.5×22(7)	ユニクロ	1,000本×20箱	22	18	
88000615	PK-22	3.5×22(7)	ユニクロ	1,000本×20箱	22	18	
88000689	FS-3522	3.5×22(8)	ユニクロ	1,000本×20箱	22	18	○
88000616	PKB-22	3.5×22(8)	ユニクロ	1,000本×20箱	22	18	
88000690	FS-3525	3.5×25(8)	ユニクロ	1,000本×10箱	25	19	○
88000617	PK-25	3.5×25(8)	ユニクロ	1,000本×10箱	25	19	
88000618	PK-28	3.5×28(8)	ユニクロ	1,000本×10箱	28	22	
88000691	FS-3532	3.5×32(8)	ユニクロ	1,000本×10箱	32	26	○
88000619	PK-32	3.5×32(8)	ユニクロ	1,000本×10箱	32	26	
88000648	FS-3535	3.5×35(8)	ユニクロ	500本×13箱	35	29	
88000624	PK-35	3.5×35(8)	ユニクロ	500本×10箱	35	29	
88000620	PK-41	3.5×41(8)	ユニクロ	500本×10箱	41	35	
88000621	PK-51	3.5×51(8)	ユニクロ	500本×10箱	51	45	
88000622	PK-57	3.5×57(8)	ユニクロ	400本×10箱	57	38	
88000656	FS-3964	3.9×64(8)	ユニクロ	200本×13箱	65	43	
88000623	PK-65	3.9×65(8)	ユニクロ	300本×10箱	65	43	
88000659	FS-4276	4.2×76(8)	ユニクロ	150本×13箱	76	51	
88000625	PK-75	4.2×75(8)	ユニクロ	150本×10箱	76	51	

## ラップ (カラー)


FN KNフジニッタイ



商品コード	品番	サイズD (頭径)	仕上げ	入数	L	S	JIS B1125 認証表示
88000692	FS-3020カ	3×20(7)	カラー	1,000本×20箱	20	16	○
88000632	PK-20カ	3×20(7)	カラー	1,000本×20箱	20	16	
88000661	FS-3322カ	3.5×22(7)	カラー	1,000本×20箱	22	18	
88000633	PK-22カ	3.5×22(7)	カラー	1,000本×20箱	22	18	
88000693	FS-3522カ	3.5×22(8)	カラー	1,000本×20箱	22	18	○
88000634	PKB-22カ	3.5×22(8)	カラー	1,000本×20箱	22	18	
88000694	FS-3525カ	3.5×25(8)	カラー	1,000本×10箱	25	19	○
88000635	PK-25カ	3.5×25(8)	カラー	1,000本×10箱	25	19	
88000636	PK-28カ	3.5×28(8)	カラー	1,000本×10箱	28	22	
88000695	FS-3532カ	3.5×32(8)	カラー	1,000本×10箱	32	26	○
88000637	PK-32カ	3.5×32(8)	カラー	1,000本×10箱	32	26	
88000638	PK-41カ	3.5×41(8)	カラー	500本×10箱	41	35	
88000639	PK-51カ	3.5×51(8)	カラー	500本×10箱	51	45	
88000668	FS-3020カ(逆)	3.0×20(7)	カラー	1,000本×20箱	20	16	
88000669	FS-3322カ(逆)	3.5×22(7)	カラー	1,000本×20箱	22	18	

## リブ付

FN KNフジニッタイ



商品コード	品番	サイズD (頭径)	仕上げ	入数	L	S	JIS B1125 認証表示
88000696	FR-3016	3×16(7)	ユニクロ	1,000本×20箱	16	13	○
88000671	FR-3020(6.5)	3×20(6.5)	ユニクロ	1,000本×20箱	20	17	
88000697	FR-3020	3×20(7)	ユニクロ	1,000本×20箱	20	17	○
88000626	PK-20F	3×20(7)	ユニクロ	1,000本×20箱	20	17	
88000698	FR-3522	3.5×22(7)	ユニクロ	1,000本×20箱	22	18	○
88000627	PK-22F	3.5×22(7)	ユニクロ	1,000本×20箱	22	18	
88000699	FR-3525	3.5×25(7)	ユニクロ	1,000本×10箱	25	21	○
88000628	PK-25F	3.5×25(7)	ユニクロ	1,000本×10箱	25	21	
88000700	FR-3532	3.5×32(7)	ユニクロ	1,000本×10箱	32	28	○
88000629	PK-32F	3.5×32(7)	ユニクロ	1,000本×10箱	32	28	
88000630	PK-41F	3.5×41(7)	ユニクロ	500本×10箱	41	37	
88000631	PK-51F	3.5×51(7)	ユニクロ	500本×10箱	51	47	