


FFT

ⓂTTF

Female branch Tee
めねじブランチティー




押拡式継手

品番	旧品番	呼称 φD × S ₂	対辺寸法		適合管外径 φD	適合ねじ S ₁ (U)	適用ねじ S ₂ (Rc)	寸法情報			
			本体	ナット				約 L	約 L ₁	L ₂	最小穴径
FFT 06818		6 × 1/8	16	17	6.0	7/16	1/8	64.0	32.0	23.0	4.8
FFT 06828	HP-210	6 × 1/4	16	17	6.0	7/16	1/4	64.0	32.0	26.0	4.8
FFT 06838		6 × 3/8	19	17	6.0	7/16	3/8	68.0	34.0	29.0	4.8
FFT 08818		8 × 1/8	16	19	8.0	1/2	1/8	66.0	33.0	23.0	5.5
FFT 08828	HP-212	8 × 1/4	16	19	8.0	1/2	1/4	66.0	33.0	26.0	5.5
FFT 08838		8 × 3/8	19	19	8.0	1/2	3/8	70.0	35.0	29.0	5.5
FFT 10828	HP-214A	10 × 1/4	19	22	10.0	5/8	1/4	76.0	38.0	28.0	7.0
FFT 10838	HP-214	10 × 3/8	19	22	10.0	5/8	3/8	76.0	38.0	29.0	7.0
FFT 10848		10 × 1/2	24	22	10.0	5/8	1/2	82.0	41.0	35.0	7.0
FFT 12838	HP-215A	12 × 3/8	24	26	12.0	3/4	3/8	90.0	45.0	32.0	10.0
FFT 12848	HP-215	12 × 1/2	24	26	12.0	3/4	1/2	90.0	45.0	35.0	10.0
① FFT 82818		1/4 × 1/8	16	17	1/4	7/16	1/8	64.0	32.0	23.0	4.8
① FFT 82828	HP-211	1/4 × 1/4	16	17	1/4	7/16	1/4	64.0	32.0	26.0	4.8
① FFT 82838		1/4 × 3/8	19	17	1/4	7/16	3/8	68.0	34.0	29.0	4.8
① FFT 83828	HP-213A	3/8 × 1/4	19	22	3/8	5/8	1/4	76.0	38.0	28.0	7.0
① FFT 83838	HP-213	3/8 × 3/8	19	22	3/8	5/8	3/8	76.0	38.0	29.0	7.0
① FFT 83848		3/8 × 1/2	24	22	3/8	5/8	1/2	82.0	41.0	35.0	7.0
① FFT 84838	HP-216A	1/2 × 3/8	24	26	1/2	3/4	3/8	90.0	45.0	32.0	10.0
① FFT 84848	HP-216	1/2 × 1/2	24	26	1/2	3/4	1/2	90.0	45.0	35.0	10.0

① マークのついた製品は、JIS B 8607(2002)に規定のフレア管継手端部およびフレアナット第2種の形状・寸法に準拠しています。

FFX

Female Cross
めねじクロス



品番	旧品番	呼称 φD × S ₂	対辺寸法		適合管外径 φD	適合ねじ S ₁ (U)	適用ねじ S ₂ (Rc)	寸法情報			
			本体	ナット				約 L	約 L ₁	L ₂	最小穴径
FFX 06828		6 × 1/4	16	17	6.0	7/16	1/4	64.0	32.0	26.0	4.8
FFX 08828		8 × 1/4	16	19	8.0	1/2	1/4	66.0	33.0	26.0	5.5
FFX 10838		10 × 3/8	19	22	10.0	5/8	3/8	76.0	38.0	29.0	7.0
FFX 12848		12 × 1/2	24	26	12.0	3/4	1/2	90.0	45.0	35.0	10.0
① FFX 82828		1/4 × 1/4	16	17	1/4	7/16	1/4	64.0	32.0	26.0	4.8
① FFX 83838		3/8 × 3/8	19	22	3/8	5/8	3/8	76.0	38.0	29.0	7.0
① FFX 84848		1/2 × 1/2	24	26	1/2	3/4	1/2	90.0	45.0	35.0	10.0

① マークのついた製品は、JIS B 8607(2002)に規定のフレア管継手端部およびフレアナット第2種の形状・寸法に準拠しています。

製品改良のために、形状及び寸法については予告なしに変更することがあります。最新情報については弊社ウェブサイト (www.tsugite.com) にてご確認ください。

Made in Japan.