

**HIGH CLASS STICKER SCRAPER**

No.	A	L	W	H	▼g	📦	小売参考価格
KZS-25	25	150	40	19	120	10	¥ 2,500

- 自動車の検査標章(ステッカー)など、ガラス面に貼られたステッカーはがしに便利なスクレーパーです。
- 25mm刃幅と丸型先端刃押しにより、力がかけやすく作業性に優れています。
- グリップ部には、別売の替刃10枚組(KZS-2510)の収納スペースがあります。
- 替刃が5枚付。

■補給部品(替刃)

No.	入組内容	▼g	📦	小売参考価格
KZS-2510	10枚組	20	10	¥ 720



注意  
・替刃を剃刃の代用としては使用しないでください。  
・刃の取替えの際、刃先に注意してください。


**ステッカスクレーパー DX**



替刃 5枚付



替刃収納スペース



**STICKER SCRAPER**

No.	A	L	▼g	📦	小売参考価格
KZS-40	40	155	110	10	¥ 2,900

- 自動車の検査標章(ステッカー)など、ガラス面に貼られたステッカーはがしに便利なスクレーパーです。
- 刃幅は40mmで刃全体に均等な力が加わり、効率よくスピーディーな作業ができます。
- 刃先はガラスに沿ってよく切れ、きれいな仕上げができます。
- 刃は固定型としたので、ずれ込むことはありません。
- 握りやすく、力のかけやすいグリップ形状により、軽い力で作業ができます。


■補給部品(替刃)

No.	入組内容	▼g	📦	小売参考価格
KZS-4010	10枚組	15	10	¥ 730



注意  
・替刃を剃刃の代用としては使用しないでください。  
・刃の取替えの際、刃先に注意してください。

**ステッカスクレーパー**



**NAIL AND HAND BRUSH**

No.	サイズ(材質)			▼g	📦	小売参考価格
	台材部	上部(爪用)	下部(手のひら用)			
YTHB-100	100×20×38 (PP)	90×5×18 (白豚毛)	88×15×23 (タンピコ(パキン))	65	1	¥ 1,480

- 爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。
  - 上面の爪・指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置しています。
  - 下面の手のひら用ブラシは植物毛のパキン製です。
  - 台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。
- ※灯油や洗剤との使用は避けてください。

**ネイル&ハンドブラシ**



上面(爪・指先用) 下面(手のひら用)

**BRUSH**

**ブラシ**



No.	品名	材質(ブラシ部)	全長	線径	ブラシ部幅	形状(頭部)	材質(柄)	形状(柄)	📦	小売参考価格
YTBR-112	三行ワイヤブラシ	鋼	270	0.3	85×15	直	木	直	10	¥ 260
YTBR-132	剣型ワイヤブラシ	鋼	230	0.3	90×30	直	木	直	10	¥ 560
YTBR-142	小判型ワイヤブラシ	鋼	130	0.3	110×50	—	木	—	10	¥ 560
YTBR-122	金柄ワイヤブラシ	鋼	260	0.25	67	直	スチール	曲	10	¥ 320
YTBR-1221	A型チャンネルブラシ	鋼	215	0.25	65	直	スチール	曲	10	¥ 590
YTBR-1222	J型チャンネルブラシ	鋼	235	0.25	85	曲	スチール	曲	10	¥ 700
YTBR-212	真鍮ブラシ	真鍮	240	0.14	75×17	直	木	直	10	¥ 350
YTBR-311	エンジンブラシ(小)	豚毛	200	—	38×9	直	竹	直	10	¥ 260
YTBR-312	エンジンブラシ(大)	豚毛	295	—	62×10	直	竹	直	10	¥ 280
YTBR-323	アングルブラシ	豚毛	315	—	62×15	直	竹	直	10	¥ 530
YTBR-422	パームブラシ	パーム	260	—	65	直	スチール	直	10	¥ 310

特長 ●鋼ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。(YTBR-112, 132, 142, 122, 1221, 1222)  
●握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。



注意  
・作業時は保護メガネを着用してください。

品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れてあります。マークの意味は P.4~5をご参照ください。

🔪 めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

🔥 このマークのついている製品は在庫確認の上ご注文ください。

(マークの例: 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。