


ガードマンII付属品

平面マガリ

材質：ABS



- 平面での直角接続に使用します。
- オーバーラップ接続ができます。




寸法表

号数	サイズ(mm)			
	W	H	L	ℓ
1号	27.0	9.2	55.5	5.0
2号	33.0	10.0	61.5	5.0
3号	48.0	12.5	76.5	5.0
4号	64.0	14.5	99.0	7.0
特4号	84.0	16.0	129.0	7.0
5号	79.0	20.3	114.0	7.0
6号	94.6	24.3	152.3	10.0
7号	124.6	29.8	172.3	10.0

■規格表

号数	品番							梱包数		納期区分	標準価格(円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	ブラウン	ベージュ	チョコ	ブラック	1箱	1袋		
1号	GAM11	GAM12	GAM13	GAM16	GAM17	GAM19	GAM1W	10	5	納	265
2号	GAM21	GAM22	GAM23	GAM26	GAM27	GAM29	GAM2W				275
3号	GAM31	GAM32	GAM33	GAM36	GAM37	GAM39	GAM3W	10	2		335
4号	GAM41	GAM42	GAM43	GAM46	GAM47	GAM49	GAM4W				485
特4号	GBM41	GBM42	GBM43	GBM46	GBM47	GBM49	GBM4W	10	1		530
5号	GAM51	GAM52	GAM53	GAM56	GAM57	GAM59	GAM5W	10	2		540
6号	GAM61	GAM62	GAM63	GAM66	GAM67	GAM69	GAM6W	10	1	納	710
7号	GAM71	GAM72	GAM73	GAM76	GAM77	GAM79	GAM7W				1,130




ベースにガードマンIIを突当て、カバーをはめ込みます。

T型ブンキ

材質：ABS



- T字の分岐接続に使用します。
- オーバーラップ接続ができます。




寸法表

号数	サイズ(mm)			
	W	H	L	ℓ
1号	27.0	9.2	84.0	5.0
2号	33.0	10.0	90.0	5.0
3号	48.0	12.5	105.0	5.0
4号	64.0	14.5	134.0	7.0
特4号	84.0	16.0	174.0	7.0
5号	79.0	20.3	149.0	7.0
6号	94.6	24.3	210.0	10.0
7号	124.6	29.8	200.0	10.0

■規格表

号数	品番							梱包数		納期区分	標準価格(円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	ブラウン	ベージュ	チョコ	ブラック	1箱	1袋		
1号	GAT11	GAT12	GAT13	GAT16	GAT17	GAT19	GAT1W	10	5	納	265
2号	GAT21	GAT22	GAT23	GAT26	GAT27	GAT29	GAT2W				300
3号	GAT31	GAT32	GAT33	GAT36	GAT37	GAT39	GAT3W	10	2		415
4号	GAT41	GAT42	GAT43	GAT46	GAT47	GAT49	GAT4W				550
特4号	GBT41	GBT42	GBT43	GBT46	GBT47	GBT49	GBT4W	10	1		585
5号	GAT51	GAT52	GAT53	GAT56	GAT57	GAT59	GAT5W	10	2		670
6号	GAT61	GAT62	GAT63	GAT66	GAT67	GAT69	GAT6W	10	1	納	810
7号	GAT71	GAT72	GAT73	GAT76	GAT77	GAT79	GAT7W				1,210



ベースにガードマンIIを突当て、カバーをはめ込みます。