




屋外・屋内兼用



タッピンねじ(2本)付

モールダクト付属品 連結ソケット

- ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
- 60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。




規格	L	B	H
40型	40	46.4	33.2
50型	44	59.5	44.5
60型	44	69.5	53.5
70型	40	76.6	43.2
100型	55	109	82.5

規格	品番					ケース入数	最小入数	標準価格
	ミルクホワイト	グレー	ベージュ	チョコレート	ブラック			
40型	MDR-40M	MDR-40G	MDR-40J	MDR-40T	MDR-40K	30	1	140 (税込 147)
50型	MDR-50M	MDR-50G	MDR-50J	MDR-50T	MDR-50K	30	1	200 (税込 210)
60型	MDR-60M	MDR-60G	MDR-60J	MDR-60T	MDR-60K	30	1	200 (税込 210)
70型	MDR-70M	MDR-70G	MDR-70J	MDR-70T	MDR-70K	30	1	180 (税込 189)
100型	MDR-100M	MDR-100G	MDR-100J	MDR-100T	MDR-100K	10	1	410 (税込 431)

色見本は10頁のモールダクトをご参照下さい。

屋外・屋内兼用





タッピンねじ(2本)付



ケーブル固定用  
結束バンド穴付

モールダクト付属品 コーナージョイント

- 天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
- 60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
- 60型は、モールダクト60型⇄100型の接続にも使用できます。



規格	L	B	H	φ
40型	70	60	33.2	60
50型	98	75	44.5	70
60型	80.5	107	53.5	80
70型	95	90	43.2	70
100型	140	128	82.5	100

規格	品番					ケース入数	最小入数	標準価格
	ミルクホワイト	グレー	ベージュ	チョコレート	ブラック			
40型	MDCJ-40M	MDCJ-40G	MDCJ-40J	MDCJ-40T	MDCJ-40K	20	1	580 (税込 609)
50型	MDCJ-50M	MDCJ-50G	MDCJ-50J	MDCJ-50T	MDCJ-50K	20	1	900 (税込 945)
60型	MDCJ-60M	MDCJ-60G	MDCJ-60J	MDCJ-60T	MDCJ-60K	20	1	830 (税込 872)
70型	MDCJ-70M	MDCJ-70G	MDCJ-70J	MDCJ-70T	MDCJ-70K	20	1	830 (税込 872)
100型	MDCJ-100M	MDCJ-100G	MDCJ-100J	MDCJ-100T	MDCJ-100K	10	1	2,190 (税込 2,300)