




コンパクト

Gタイプ




エンドカバー (コンパクトタイプ) (PC板用)

- PC工法用のエンドカバーです。
- コンクリート打設後、カバーが取り外せません。
- トロ口防止シール付です。
- 底面にネームシール等が貼れます。



現場施工





■CD管用

品番	適合管	コネクタネジのサイズ	B	b	L ₁	L ₂	H	入数	最小入数	標準価格
CDEC-16GP	CD単層波付管16	呼び22用(G3/4)	63.3	47.4	122	106	48	50	10	118
CDEC-22GP	CD単層波付管22	呼び22用(G3/4)	70	54	139	118	55	50	10	138
CDEC-28GP	CD単層波付管28	呼び28用(G1)	76.4	60.5	163	131	64	50	10	285

■PF管用


品番	適合管	コネクタネジのサイズ	B	b	L ₁	L ₂	H	入数	最小入数	標準価格
MFSEC-16GP	PF管16(MFは除く)	呼び22用(G3/4)	63.3	47.4	124	106	50	50	10	118
MFSEC-22GP	PF管22(MFは除く)	呼び22用(G3/4)	70	54	144	118	59	50	10	138
MFSEC-28GP	PF管28(MFは除く)	呼び28用(G1)	76.4	60.5	166	131	67	50	10	285

Gタイプ



エンドカップリング (PC板用)

- 両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。
- エンドカバーとカップリングがドッキング！コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
- 接続も解除も一発でOK！
- トロ口防止シール付です。
- 底面にネームシール等が貼れます。



現場施工



種類	品番	適合サイズ		B	L ₁	L ₂	H	入数	最小入数	標準価格
		埋設側	露出側							
CD単層波付管 →CD単層波付管 ※ケーブル工事にご使用ください	CDE-16CGP	CD単層波付管16	CD単層波付管16	64.4	149.6	133	56.6	50	10	172
	CDE-22CGP	CD単層波付管22	CD単層波付管22	75.4	183.7	166	69.4	50	10	191
	CDE-28CGP	CD単層波付管28	CD単層波付管28	87.5	216.5	196	83.8	50	10	397
CD単層波付管 →PF管	CDE-16CSGP	CD単層波付管16	PF管16(MFは除く)	64.4	149.6	133	56.6	50	10	172
	CDE-22CSGP	CD単層波付管22	PF管22(MFは除く)	75.4	183.7	166	69.4	50	10	191
	CDE-28CSGP	CD単層波付管28	PF管28(MFは除く)	87.5	216.5	196	83.8	50	10	397
PF管→PF管	MFSE-16CGP	PF管16(MFは除く)	PF管16(MFは除く)	64.4	150	133	57.8	50	10	172
	MFSE-22CGP	PF管22(MFは除く)	PF管22(MFは除く)	75.4	187.1	166	72	50	10	191
	MFSE-28CGP	PF管28(MFは除く)	PF管28(MFは除く)	87.5	219.7	196	86.2	50	10	397