




フック付きワイヤー

- ラック等の振れ止めに使用します。
- W3/8ボルトによる振れ止め・吊り施工に比べ短時間で施工が行えます。



梱包品

- フック付きワイヤー×1
- 留め金具……………×1

| 品番 | ワイヤー径 | ワイヤー長さ | 許容静荷重 | 入数 | 標準価格 |
|-------|-------|--------|-----------------|----|-------|
| Y2-2F | φ2mm | 2m | 441N (45kgf) | 1 | 1,720 |
| Y2-3F | φ2mm | 3m | | 1 | 1,950 |
| Y3-2F | φ3mm | 2m | 882N (90kgf) | 1 | 2,160 |
| Y3-3F | φ3mm | 3m | | 1 | 2,390 |




カラーワイヤー

- 振れ止め又は、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
- 30m、50mはワイヤーを箱に収めたまま引き出せるポビン付き箱入り。

| ワイヤー径 (被覆外径) | 品番 | 被覆色 | 長さ | 入数 | 標準価格 |
|-----------------|----------|---------|------|----|--------|
| φ3 (φ5) | Y3P-10 | クリア | 10m | 1 | 1,860 |
| | Y3PG-10 | クリアグリーン | 10m | 1 | 1,860 |
| | Y3PK-10 | 黒 | 10m | 1 | 1,860 |
| | Y3PW-10 | 白 | 10m | 1 | 1,860 |
| | Y3PG-30 | クリアグリーン | 30m | 1 | 5,580 |
| | Y3PG-50 | クリアグリーン | 50m | 1 | 9,300 |
| φ4 (φ6) | Y3PG-300 | クリアグリーン | 300m | 1 | 47,400 |
| | Y4PG-10 | クリアグリーン | 10m | 1 | 3,160 |
| | Y4PG-30 | クリアグリーン | 30m | 1 | 9,480 |

※特注品でY3PG-300の被覆色(黒、白)あります。



ステンワイヤー

- 振れ止め用、落下防止用又は、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。



- Y2S-100(重量: 2.1kg)
- Y3S-100(重量: 3.9kg)
- Y4S-50(重量: 3.3kg)

| ワイヤー径 | 品番 | 長さ | 入数 | 標準価格 |
|-------|---------|------|----|--------|
| φ2 | Y2S-10 | 10m | 1 | 980 |
| | Y2S-100 | 100m | 1 | 8,200 |
| φ3 | Y3S-10 | 10m | 1 | 1,880 |
| | Y3S-100 | 100m | 1 | 15,600 |
| φ4 | Y4S-10 | 10m | 1 | 3,580 |
| | Y4S-50 | 50m | 1 | 17,900 |