

## 電工ビス

### くい込みの良いビス。

- 軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!
- 下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。




- 用途：照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして

● 仕上げ：イエロークロメート、25ミリのみ三価ユニクロ

タイプ	品番	標準価格	サイズ	入数
全ネジタイプ	MDB-420	860円	φ4×20mm	135本
	MDB-425		φ4×25mm	130本
	MDB-430		φ4×30mm	125本
	MDB-440		φ4×40mm	100本
	MDB-450		φ4×50mm	75本
	MDB-460		φ4×60mm	65本

## タッピングビス

### 鉄板への器具の取付けに威力を発揮!




- 硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます。

品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
T-16	φ4×16mm	225本	T-40	φ4×40mm	105本
T-20	φ4×20mm	195本	T-50	φ4×50mm	80本
T-25	φ4×25mm	165本	T-60	φ4×60mm	62本
T-30	φ4×30mm	140本	T-65	φ4×65mm	50本
T-35	φ4×35mm	120本	T-75	φ4×75mm	40本

※作業前に、下穴3.3mmをあけてご使用ください。

## 軽天ビス

(ドライウォールスクリュー)



軽天ビス

品番	標準価格	サイズ	入数
K-22 (ユニクロメッキ)	1,650円	φ3.5×22mm	1,000本
K-25 (ユニクロメッキ)	1,740円	φ3.5×25mm	
K-32 (ユニクロメッキ)	2,140円	φ3.5×32mm	
K-22C (白頭)	2,400円	φ3.5×22mm	
K-25C (白頭)	2,720円	φ3.5×25mm	
K-32C (白頭)	3,460円	φ3.5×32mm	

軽天ビス フレキヘッド

品番	標準価格	サイズ	入数
K-22F (ユニクロメッキ)	1,660円	φ3.5×22mm	1,000本
K-25F (ユニクロメッキ)	1,780円	φ3.5×25mm	
K-32F (ユニクロメッキ)	2,170円	φ3.5×32mm	
K-22FC (白頭)	2,360円	φ3.5×22mm	
K-25FC (白頭)	2,540円	φ3.5×25mm	
K-32FC (白頭)	3,480円	φ3.5×32mm	

## コーススレッドビス

### 木工用の切り札、サイズも豊富!

木工専用

- 木材を強力に切り込み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます。



品番	標準価格	サイズ	入数
C-25	1,440円	φ3.7×25mm	930本
C-28		φ3.7×28mm	830本
C-32		φ3.7×32mm	765本
C-38		φ3.7×38mm	660本
C-41		φ3.7×41mm	610本
C-45	1,440円	φ3.7×45mm	535本
C-51		φ3.7×51mm	500本
C-57		φ3.7×57mm	385本
C-65		φ3.7×65mm	300本
C-75		φ3.7×75mm	255本
C-90		φ3.7×90mm	125本
C-100		φ3.7×100mm	85本
C-120		φ3.7×120mm	75本

圧着工具

ケーブルカッター

通線入線工具

作業工具

切削工具

ファスナーシステム

ポケット・安全サポーター・収納ボックス

車搭載用収納システム

測定工具

省力工具

その他便利ツール

セレクトブランド