

カラビナジャンボ

Large "KARABINA" Spring Hook

〈環なし〉材質：ステンレス SUS304



(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
						(kgf)	(kN)			
XJB-12A	12	169	91	43	326	250	2.45	4,550	5	1091
XJB-14A	14	204	105	47	540	350	3.43	5,980	5	1092
XJB-16A	16	229	124	58	822	450	4.41	7,670	5	1093

〈環付〉材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
						(kgf)	(kN)			
XJB-12B	12	169	91	43	380	300	2.94	5,200	5	1094
XJB-14B	14	204	105	47	596	400	3.92	6,760	5	1095
XJB-16B	16	229	124	58	876	500	4.90	8,840	5	1096



ナス型カラビナ (環なし)

"Egg-KARABINA" Spring Hook, without tube

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
						(kgf)	(kN)			
NK-3A	3	38	20	7	5	10	0.10	400	20	1972
NK-4A	4	45	24	8	8	30	0.29	500	20	1973
NK-5A	5	54	27	9	17	60	0.59	600	20	1974
NK-6A	6	63	34	11	29	80	0.78	750	20	1975
NK-8A	8	81	41	12	66	120	1.18	1,100	20	1976
NK-10A	10	102	51	14	132	150	1.47	1,800	10	1977




ナス型カラビナ (環付)

"Egg-KARABINA" Spring Hook

材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	L	W	S	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
						(kgf)	(kN)			
NK-6	6	64	33	8	35	100	0.98	1,800	20	1018
NK-8	8	81	41	8	74	150	1.47	2,200	20	1019
NK-10	10	101	51	12	140	200	1.96	3,000	10	1020



プチカラビナ (スタンダード型)

"PUCHI-KARABINA" Snap Hook

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
						(kgf)	(kN)			
P-3	3	25	10	6	4	8	0.08	440	20	2119
P-4	4	38	13	7	9	20	0.20	550	20	1256
P-5	5	58	16	9	22	60	0.59	750	20	152
P-6	6	66	19	11	37	80	0.78	900	20	153
P-8	8	74	20	10	74	120	1.18	1,320	20	154
P-10	10	90	26	14	142	150	1.47	2,200	10	155