


# SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 真空 クリーン SUS ステンレス



- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。➡ P.1797

### ● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

### ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	<b>SVFS</b>
本体	SUSXM7 (SUS304相当)

単位: mm


品番	M	L								D1	L1	d	質量 (g)
SVFS-M2	M2	3	4	5	6	8				4	1.2	0.8	0.13 - 0.21
SVFS-M2.6	M2.6		4	5	6	8	10			5.2	1.5	1	0.27 - 0.46
SVFS-M3	M3			5	6	8	10	12		6	1.75	1.2	0.49 - 0.77
SVFS-M4	M4				6	8	10	12	16	8	2.3	1.5	1 - 1.8
SVFS-M5	M5					8	10	12	16	10	2.8	1.5	2.2 - 3.1
SVFS-M6	M6						10	12	16	20	3.4	2	3.9 - 5.6

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数
	L										
	3	4	5	6	8	10	12	16	20		
SVFS-M2	3,240	3,240	3,410	3,580	3,710						10
SVFS-M2.6		3,240	3,410	3,580	3,920	4,250					10
SVFS-M3			3,840	4,180	4,600	4,880	5,340				20
SVFS-M4				4,600	4,880	5,160	5,440	5,500			20
SVFS-M5					2,720	2,870	3,130	3,270			10
SVFS-M6						3,130	3,270	3,580	3,980		10

\*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。➡ P.1799

### ● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。



### ● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

## SVFS-M4-12

1 2

袋単位でご注文ください。  
1本からご注文できます。➡ P.1799

1 バラ売り ➡ P.1799	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.1797	ねじカット ➡ P.1801	ゆるみ止め ➡ P.1802	脱落防止加工 ➡ P.1803
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可