


Sカン SAF

"S" Hook SAF type

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	S	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
								(kgf)	(kN)			
SAF-5	5	52	42	15	15	11	17	20	0.20	230	50	1431




Sカン SAH

"S" Hook SAH type

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L ₁	L ₂	S ₁	S ₂	H ₁	H ₂	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
									(kgf)	(kN)			
SAH-3	3	82	76	5	20	30	40	10	2	0.02	150	50	1662




Sカン SAM

"S" Hook SAM type

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	S ₁	S ₂	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
									(kgf)	(kN)			
SAM-6-111	6	111	99	38	40	32	30	49	15	0.15	680	20	1725
SAM-6-112	6	112	100	40	40	31	34	50	15	0.15	680	20	1726
SAM-6-118	6	118	106	46	46	32	34	56	15	0.15	720	20	1727
SAM-6-120	6	120	108	40	56	26	38	59	15	0.15	750	20	1728
SAM-6-130	6	130	118	40	56	30	49	59	15	0.15	780	20	1729
SAM-6-155	6	155	143	40	66	33	56	66	15	0.15	900	20	1730




NEW Sカン SAO

"S" Hook SAO type

材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	L ₁	L ₂	W	S	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
SAO-5-80	5	80	70	30	23	26	20	0.20	450	20	2379
SAO-5-120	5	120	110	38	33	36	20	0.20	500	20	2380
SAO-6-160	6	160	148	44.5	33	68	15	0.15	1,000	20	2381



NEW Sカン SAP

"S" Hook SAP type

材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	S ₁	S ₂	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
									(kgf)	(kN)			
SAP-8	8	100	84	15	30	6	22	76	50	0.49	840	20	2382