


NEW プレスワイヤークリップ

Stamped Wire Rope Clip

材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	A	B	H	L	T	W	t	捻径	使用ロープ径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
PWC-3	2.6	14	7.5	8	20	12	8	1	M-3	3	4	180	20	2349
PWC-4	3.5	19	10	10.5	22	12	10	1.5	M-4	4	9	200	20	2350
PWC-5	4.4	22	12	12	26	16	11.5	2	M-5	5	15	220	20	2351
PWC-6	5.3	26	13	15	34	18	14	2	M-6	6	26	340	20	2352
PWC-8	7.1	31	17	19	41	23	17	2.5	M-8	8	54	450	20	2353



NEW シングルワイヤークリップ

Single Wire Rope Clip

材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	L	W	捻径	使用ロープ径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
SWC-2	15	11.5	M-4	1.5	4	150	20	2362
SWC-3	17	15	M-4	2	6	160	20	2363
SWC-4	20	17.5	M-5	3	10	190	20	2364



ダブルクリップ

Double Wire Rope Fitting


材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	捻径	レンチサイズ	適合ワイヤー径 (mm)	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
WCP-2	20	18	M-12	6	2	34	1,980	20	1984
WCP-3	20	19	M-12	6	3	34	2,090	20	1985
WCP-4	20	21	M-12	6	4	34	2,200	20	1986
WCP-5	20	23	M-12	6	5	34	2,310	20	1987
WCP-6	20	25	M-12	6	6	34	2,420	20	1988

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)




品番	D	L	捻径	レンチサイズ	適合ワイヤー径 (mm)	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
WCP-1S	7.5	7.5	M-4	2	1	2	1,980	20	2187
WCP-2S	12	13	M-6	3	2	8	1,980	20	2142
WCP-3S	14	15	M-8	4	3	12	2,090	20	2143
WCP-4S	16	19	M-10	5	4	18	2,200	20	2144

ワイヤーに合わせてクリップのサイズを小さくしました。



シングルクリップ

Single Wire Rope Fitting



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	A	捻径	レンチサイズ	適合ワイヤー径 (mm)	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
SCP-1	6.5	5.5	1.3	M-3	1.5	1	1	1,430	20	2186
SCP-2	10	8	2.3	M-4	2	1.5~2	4	1,430	20	1989
SCP-4	15	12	4.3	M-8	4	3~4	13	1,870	20	1990
SCP-6	20	15	6.3	M-10	5	5~6	27	2,090	20	1991

価格には消費税は含まれておりません。