


## 二重リンク (ニッケルメッキ) Double Round Ring, Nickel Plated

材質:鉄(ニッケルメッキ) (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
				(kgf)	(kN)			
FWR-16-20	1.6	20	2	2	0.02	15	200	1618
FWR-20-25	2.0	25	4	3	0.03	20	200	1619




## 銅リングキャッチ Quick Link, Copper

材質:銅 (mm)

品番	D	S	L	B	E	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
CUH-3	3	5	29	10	3.3	8	10	0.10	1,080	20	458
CUH-4	4	6	34	11	4.4	13	20	0.20	1,200	20	459
CUH-5	5	7	41	13	5.4	25	35	0.34	1,300	20	460
CUH-6	6	7	47	14	6.5	43	45	0.44	1,480	20	461

両ネジタイプ




## 黄銅リングキャッチ Quick Link, Brass

材質:黄銅 (mm)

品番	D	S	L	B	E	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
BRH-2.5	2.5	4.5	25.5	9	2.7	4	12	0.12	970	20	1661
BRH-3	3	5	29	10	3.3	7	25	0.25	1,170	20	462
BRH-4	4	6	34	11	4.4	14	40	0.39	1,350	20	463
BRH-5	5	7	41	13	5.4	22	65	0.64	1,580	20	464
BRH-6	6	7	47	14	6.5	38	120	1.18	1,800	20	465


両ネジタイプ



## **NEW** 黄銅スイベルスナップ Swivel Eye Snap, Brass

材質:黄銅 (mm)

品番	D	L	W	S	R	H	d	t	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
										(kgf)	(kN)			
BRF-1	3.5	60	22	7	3	12.5	10	4.5	21	15	0.15	460	20	2279
BRF-2	4	70	26	7	2.5	14	12	5.5	34	20	0.20	600	20	2280



## アルミリングキャッチ (アルマイト付) Aluminum Quick Link, anodized

- 全9色  
 ●G:ゴールド ●S:シルバー ●B:ブルー  
 ●GR:グリーン ●R:レッド ●Y:レモンイエロー  
 ●P:ピンク ●BN:ブラウン ●BK:ブラック

材質:アルミ軽合金 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	S	L	B	E	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
ALH-4	4	6	34	11	4.4	4	25	0.25	800	20	466-
ALH-5	5	7	41	13	5.4	7	40	0.39	900	20	475-
ALH-6	6	8	49	14	6.5	12	75	0.74	1,000	20	484-
ALH-8	8	10	62	18	8.7	25	175	1.72	1,500	20	493-
ALH-10	10	12.5	77	22	10.7	47	200	1.96	2,600	10	539-

※アルマイトなしもございます。  
両ネジタイプ

アルミリングキャッチアルマイトなし

品番	価格(円)/個
ALH-4生地	690
ALH-5生地	750
ALH-6生地	840
ALH-8生地	1,230
ALH-10生地	2,130