


- 傾斜面の加工に適しています。
Superior for drilling on angled surfaces.



● チップ Inserts

LIST 9840

オーダー方法 商品記号

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	(A)	T	在庫 Stock	参考価格 Price	適用ホルダ Applicable Holder
TVFZ1400	14.0				12,000	AQDEXVF1.5D14
TVFZ1450	14.5	10.5	4.5		12,000	
TVFZ1500	15.0				13,200	AQDEXVF1.5D15
TVFZ1550	15.5	11.1	4.8		13,200	
TVFZ1600	16.0				13,200	AQDEXVF1.5D16
TVFZ1650	16.5	12.0	5.0		13,200	
TVFZ1700	17.0				14,400	AQDEXVF1.5D17
TVFZ1750	17.5	12.4	5.5		14,400	
TVFZ1800	18.0				14,400	AQDEXVF1.5D18
TVFZ1850	18.5	13.0	5.8		14,400	
TVFZ1900	19.0				14,400	AQDEXVF1.5D19
TVFZ1950	19.5	13.6	6.0		14,400	
TVFZ2000	20.0				14,400	AQDEXVF1.5D20
TVFZ2050	20.5	14.4	6.5		14,400	
TVFZ2100	21.0				15,900	AQDEXVF1.5D21
TVFZ2150	21.5	15.0	6.7		15,900	
TVFZ2200	22.0				15,900	AQDEXVF1.5D22
TVFZ2250	22.5	15.7	7.5	●	15,900	
TVFZ2300	23.0				15,900	AQDEXVF1.5D23
TVFZ2350	23.5	16.5			15,900	
TVFZ2400	24.0				15,900	AQDEXVF1.5D24
TVFZ2450	24.5	17.3	8.0		15,900	
TVFZ2500	25.0				16,300	AQDEXVF1.5D25
TVFZ2550	25.5	18.1			16,300	
TVFZ2600	26.0				16,300	AQDEXVF1.5D26
TVFZ2650	26.5	18.6	8.5		16,300	
TVFZ2700	27.0				16,300	AQDEXVF1.5D27
TVFZ2750	27.5	19.3			16,300	
TVFZ2800	28.0				17,800	AQDEXVF1.5D28
TVFZ2850	28.5	20.1	9.0		17,800	
TVFZ2900	29.0				17,800	AQDEXVF1.5D29
TVFZ2950	29.5	20.9			17,800	
TVFZ3000	30.0				17,800	AQDEXVF1.5D30
TVFZ3050	30.5	21.3	9.5		17,800	
TVFZ3100	31.0				18,900	AQDEXVF1.5D31
TVFZ3150	31.5	22.1	10.0		18,900	
TVFZ3200	32.0	23.0			18,900	AQDEXVF1.5D32

●は標準在庫品です。

●: Standard stock item.

※ AQDEXVF3D/5D/8D は、穴底や貫通時の抜け際の加工のみ TVFZ の使用可能。

* It is possible to drill the bottom of the hole or a through hole by using a combination of TVFZ and AQDEXVF3D/5D/8D.

※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

※ Inserts are sold separately. The holder does not come with an insert.

シリーズ紹介

アクアドリル EX VF シリーズ

15 頁