


PC/ZB

ポリカーボネート／寸切りボルト
Polycarbonate / Stud bolt




品番 Product number	PC/ZB-M○								
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

M	M6	M8	M10	M12	W3/B				
ピッチ / Pitch	1	1.25	1.5	1.75	1.5875				
販売単位 Quantity	1	1	1	1	1				

1本からご注文承ります。
カット加工でL寸法を変更することが可能ですので、必要な場合はご相談ください。
We accept orders starting from one unit.
Since L shape dimensions can be changed during cutting, please discuss if required.

PC/NT

ポリカーボネート／六角ナット
Polycarbonate / Hexagon nut



品番 Product number	透明(Transparence) PC-NT-M○ 白色(White) PC-WH/NT-M○								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



M	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
ピッチ / Pitch	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
B × H	4×1.6	5×2	5.5×2.4	7×3.2	8×4	10×5	13×6.5	17×8	19×10
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	250	200	100

M	M16	W3/B
ピッチ / Pitch	2	1.5875
B × H	24×13	17×8
販売単位 Quantity	50	200

表中のカラー部分は、標準色以外に白色もあります。
ご注文時には色の指定をしてください。(品番 白色=PC-WH/NT)
White color is also used apart from standard color in the colored portion.
Please specify the color when placing your order. (product number PC-WH/NT)

PC/W

ポリカーボネート／ワッシャー
Polycarbonate / Washer



品番 Product number	透明(Transparence) PC-W-(d)-D-(t) 白色(White) PC-WH/W-(d)-D-(t)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


呼び径 / Nominal diameter	2	2.6	3	3	4	5	6	8
d × D	2.1×4	2.7×6	3.3×8	3.3×10	4.5×10	5.5×12	6.5×13	8.5×18
t	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1.6
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500

呼び径 / Nominal diameter	10	12
d × D	10.5×22	13×24
t	1.6	2.5
販売単位 Quantity	500	500

表中のカラー部分は、標準色以外に白色もあります。
ご注文時には色の指定をしてください。(品番 白色=PC-WH/W)
White color is also used apart from standard color in the colored portion.
Please specify the color when placing your order. (product number PC-WH/W)

PC/SW

ポリカーボネート／小ネジ用セットワッシャー
Polycarbonate / Anti loss washer for screw



品番 Product number	PC/SW-(d)-D-(t)					
----------------------	-----------------	--	--	--	--	--

呼び径 / Nominal diameter	3	4	5	6		
d × D	2.8×8	3.65×10	4.6×12	5.5×13		
t	0.5	0.8	0.8	1		
販売単位 Quantity	1,000	5,000	2,500	2,500		