





RoHS対応  
 REMOVABLE LOCATION PINS  
**グリップ付ロケータイングピン**  
 No.E-951

材質 SUM22 熱処理 焼入 HRC  
 表面処理 黒染め



使用例



仕様・価格表

A <sub>0-0.01</sub>	B	C	D	E	F	A型				B型			
						オーダーNo.	No.	質量g	価格	オーダーNo.	No.	質量g	価格
3	20	32	10	45	5	38712	LPG03020A	20	3,100	38726	LPG03020B	20	2,340
3	40	32	10	45	5	38713	LPG03040A	20	3,210	38727	LPG03040B	20	2,570
4	20	32	10	45	5	38714	LPG04020A	20	3,210	38728	LPG04020B	20	2,680
4	40	32	10	45	5	38715	LPG04040A	25	3,520	38729	LPG04040B	25	2,700
5	35	32	10	45	5	38716	LPG05035A	25	3,630	38730	LPG05035B	25	2,810
5	50	32	10	45	5	38717	LPG05050A	30	3,950	38731	LPG05050B	30	3,170
6	35	40	13	60	5	38718	LPG06035A	50	4,470	38732	LPG06035B	50	3,650
6	75	40	13	60	5	38719	LPG06075A	55	4,880	38733	LPG06075B	55	3,760
8	35	40	13	70	6	38720	LPG08035A	50	4,560	38734	LPG08035B	50	4,030
8	75	40	13	70	6	38721	LPG08075A	70	5,570	38735	LPG08075B	70	4,220
10	50	40	16	70	6	38722	LPG10050A	90	4,880	38736	LPG10050B	90	4,030
10	100	40	16	70	6	38723	LPG10100A	115	6,590	38737	LPG10100B	115	4,900
12	75	45	20	70	6	38724	LPG12075A	165	5,890	38738	LPG12075B	165	5,170
12	125	45	20	70	6	38725	LPG12125A	210	8,610	38739	LPG12125B	210	7,510




RoHS対応  
 RETAINING CLIP & CHAINS  
**クリップ付チェーン**  
 No.E-952

材質 表面処理 クリップ：SWP/黒染め  
 チェーン：真ちゅう

使用例

●No.E-951グリップ付ロケータイングピンにご利用下さい。



仕様・価格表

A	B	C	長さ=150				長さ=300				長さ=500			
			オーダーNo.	No.	質量g	価格	オーダーNo.	No.	質量g	価格	オーダーNo.	No.	質量g	価格
8.5	5.2	0.9	38688	CC08150	8	920	38689	CC08300	14	1,100	38690	CC08500	22	1,250
11.5	5.2	1.2	38691	CC11150	8	920	38692	CC11300	14	1,100	38693	CC11500	22	1,250
14.5	5.2	1.6	38694	CC14150	8	920	38695	CC14300	14	1,100	38696	CC14500	22	1,250
17.5	5.2	1.6	38697	CC17150	9	920	38698	CC17300	15	1,100	38699	CC17500	22	1,250
20.5	5.2	2	38700	CC20150	9	920	38701	CC20300	16	1,100	38702	CC20500	22	1,250
23.5	5.2	2	38703	CC23150	9	920	38704	CC23300	16	1,100	38705	CC23500	22	1,250
29.5	5.2	2.6	38706	CC29150	13	920	38707	CC29300	18	1,100	38708	CC29500	26	1,250
35.5	5.2	2.6	38709	CC35150	13	920	38710	CC35300	19	1,100	38711	CC35500	29	1,250

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイングエレメント

クランプピンパーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引