

IP65の高気密と、環境に配慮した軽量・鍵付樹脂製ボックス！
 (RoHS対応とノンハロゲンの難燃樹脂を採用)



特長

- 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
- 屋外での使用が可能です。
- 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
- 高強度・難燃性樹脂を採用しています。
- 施錠が可能です(キーNo.N200)。TAK70、NTAシリーズ(52種類)の鍵番号違いも個別対応が可能です。(1359頁参照)
- 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。

材質	PC+ABS樹脂	
色彩	ライトベージュ色(5Y7/1)	
取付基板	PL-A:木製基板(15mm)	PLS-A:鉄製基板(1.6mm)
キャビネット板厚	扉・ボデー:3.0mm~4.0mm	
ハンドル	小型平面ハンドル(キーNo.N200)	
扉形式	片扉	

多様な機器の収納が可能

- ブロードバンド用通信機器
- 無線LANアクセスポイント
- 監視カメラ関係周辺機器
- TV共聴設備機器
- 電源ブレーカ、端子台 等



オプション

HX-C17-Z 防水キャップ(660頁)

● 木製基板タイプ

屋内・屋外用 IP65

単位/mm

納期区分	品名記号	1コ標準価格 円	一梱入数	ハンドル数	外形寸法			木製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	PL10-45A	22,000	1コ	2	400	500	100	350	400	65	4.7
◎	PL12-23A	11,000	2コ	1	200	300	120	150	210	87	1.7
◎	PL16-23A	12,500	2コ	1	〃	〃	165	〃	〃	132	1.8
◎	PL16-33A	13,000	2コ	1	300	〃	〃	250	〃	〃	2.4
◎	PL16-34A	16,500	2コ	2	〃	400	〃	〃	300	131	3.4
◎	PL16-35A	17,500	2コ	2	〃	500	〃	〃	400	〃	4.1
◎	PL16-43A	15,500	2コ	1	400	300	〃	350	200	〃	3.1
◎	PL16-54A	28,500	1コ	2	500	400	〃	450	300	〃	5.1
◎	PL20-24A	17,500	1コ	2	200	〃	200	150	〃	167	2.6
◎	PL20-34A	20,500	1コ	2	300	〃	〃	250	〃	166	3.6
◎	PL20-44A	25,500	1コ	2	400	〃	〃	350	〃	〃	4.5
◎	PL20-45A	30,500	1コ	2	〃	500	〃	〃	400	165	5.4
◎	PL20-55A	32,000	1コ	2	500	〃	〃	420	390	164	6.9
◎	PL20-565A	43,500	1コ	2	〃	650	〃	〃	540	〃	8.5

● 鉄製基板タイプ

単位/mm

納期区分	品名記号	1コ標準価格 円	一梱入数	ハンドル数	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	PLS10-45A	24,000	1コ	2	400	500	100	350	400	67	5.4
◎	PLS12-23A	12,000	1コ	1	200	300	120	150	210	89	2.0
◎	PLS16-23A	13,500	1コ	1	〃	〃	165	〃	〃	134	2.1
◎	PLS16-33A	14,000	1コ	1	300	〃	〃	250	〃	〃	2.8
◎	PLS16-34A	18,500	1コ	2	〃	400	〃	〃	300	133	3.8
◎	PLS16-35A	19,500	1コ	2	〃	500	〃	〃	400	〃	4.6
◎	PLS16-43A	17,000	1コ	1	400	300	〃	350	200	〃	3.6
◎	PLS16-54A	30,000	1コ	2	500	400	〃	450	300	〃	5.7
◎	PLS20-24A	19,000	1コ	2	200	〃	200	150	〃	169	2.9
◎	PLS20-34A	22,500	1コ	2	300	〃	〃	250	〃	168	4.0
◎	PLS20-44A	27,500	1コ	2	400	〃	〃	350	〃	〃	4.9
◎	PLS20-45A	32,000	1コ	2	〃	500	〃	〃	400	167	6.1
◎	PLS20-55A	33,500	1コ	2	500	〃	〃	420	390	166	7.7
◎	PLS20-565A	45,500	1コ	2	〃	650	〃	〃	540	〃	9.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ●屋外でご使用の場合は、水抜き穴を設けることをお奨めします。
 ■上記商品は2010年11月頃からハンドルの仕様変更により、品名記号を変更させていただきましたのでご了承ください。

プラボックス
汎用
高性能
小型F/A用
情報通信用
計器収納用
仮設用
プルボックス