

# SLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー




自然換気とシールド効果を合せ持つ大型ルーバー！

- フィルタの交換は工具が不要です。

## ●仕様

使用温度	-10~+60℃
材質	カバー：AES樹脂 ボデー：ABS樹脂+ニッケルクロムめっき フィルタ：ポリエステル (除塵率80%) シールドフィルタ：アルミニウム



## ■フィルタ付

屋内用 IP4X<sup>※1</sup>

- 主な付属品
- 取付ねじ
  - 取扱説明書

ライトベージュ色		クリーム色		標準価格 円	寸法 mm		換気面積 cm <sup>2</sup> ※2	摘要
納期区分	品名記号	納期区分	品名記号		A	B		
◎	SLP-25ES	◎	SLP-25CES	18,500	250	250	217	



※1.上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

## ●注意

- 1.屋内で使用するキャビネットに取付けてください。
- 2.※2換気面積は、フィルタ、シールドフィルタを考慮していません。

■オプションのフィルタにつきましては、644頁をご参照ください。

## ■電磁波シールド特性(当社測定方法による)



## ●使用上のお願い

1. 吸気口及び排気口用として制御盤キャビネットの上・下位置に最低各1個以上の取付けをお勧めします。
2. 極度に塵埃、オイルミスト等の多い所での使用はお避けください。

■機種選定方法(選定例)は640頁をご参照ください。

# EC-SLP ハニカムシールドフィルタ




シールド効果を高めるハニカムタイプ！

- 電磁シールド仕様大型ルーバー、電磁シールド仕様換気扇付大型ルーバーのオプションとしてご利用ください。

## ●仕様

シールド効果	平均10dB向上
材質	ハニカムシールドフィルタ：アルミニウム フィルタ：モダクリル・ポリエステル(除塵率41%)



納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm		厚み mm	摘要
				A	B		
◎	EC-SLP-HF	8,650	ハニカムシールドフィルタ1コ フィルタ1枚	230	230	8	SLP-25(C)ES・SLP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

盤用パーツ

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用

配線補助用

高圧用

各種パーツ

機械周辺用

EMC関連