

PTMX 通信用プラボックス・オプション

豊富なオプションで施錠や機器取付け、裏面配線をサポート！


PTMX-CL コインロック



● N200番キーによる施錠が可能です。

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	PTMX-CL	2,850	コインロック、止め金	PTM(E)全機種


PTMX-B 木製基板(裏面配線用)



● 木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
● 木製基板は方眼目盛(1cm方眼)付です。
JASにおける等級区分はF☆☆☆☆です。


納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm		適用機種
				A	B	
◎	PTMX-2012B	640	木製基板、取付ねじ	200	120	PTM(E)8-252□
◎	PTMX-2515B	800	〃	250	150	PTM(E)8-325□
◎	PTMX-3020B	1,050	〃	300	200	PTM(E)8-353□
◎	PTMX-4025B	1,450	〃	400	250	PTM(E)□-4535□

PTMX-L L型コンセント取付金具



● 奥行き大きなACアダプタをヨコ向きに取付ける際にご使用ください。

材 質	鉄
表面処理	クロメートめっき




■適用コンセント例

パナソニック製	WK 1012W 角型コンセント	WK 3001W 接地角型コンセント
	WK 1013W L型2ココンセント	WK 3004W 接地ダブルコンセント
	WK 1021W ダブルコンセント	WK 3064 抜け止め接地ダブルコンセント
	WK 1022W トリプルコンセント	
東芝	DC1121(W) 角型コンセント	DC1133(W) 角型トリプルコンセント
ライテック製	DC1272(W) 角型ダブルコンセント	DC1143(W) L型トリプルコンセント

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	PTMX-1L	2,050	取付金具5コ 取付ねじ	PTM(E)□-□NL
◎	PTMX-2L	2,250	〃	PTM(E)□-4535BL

BP23-T 通信機器用マウントブラケット



● HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取付ける際にご使用ください。
● 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。

材 質	鉄
表面処理	ニッケルめっき

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	最大外形寸法 mm		取付許容質量 kg	摘 要
				H	取付範囲 mm		
◎	BP23-1TA	6,700	金具5組(10コ)、取付ねじ	36	17~30	1	金具2コで1組として使用
◎	BP23-2T	13,500	金具5組(20コ)、取付ねじ	56	17~50	3	金具4コで1組として使用
◎	BP23-3T	15,000	金具5組(20コ)、取付ねじ	106	30~100	6	〃

PTMX-H ホルダ・結束テープセット



● 格子形状ボデーに直接機器を取付ける際にご使用ください。

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	PTMX-H	1,050	ホルダ5コ 結束テープ(1m)2コ	PTM(E)□-□NL

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品