


ゴム砥石

軸径 $\phi 6.0$


グリーン ポリッシャー



粒度	カラー	20,000min ⁻¹		15,000min ⁻¹	
#120	グリーン	47551	47561	47571	47581
#220	グリーン	47552	47562	※47572	47582
#320	グリーン	47553	47563	47573	47583
#400	グリーン	47554	47564	※47574	47584

※47572、47574は60mmとなります。


ハイシャイン ポリッシャー




粒度	カラー	25,000min ⁻¹		20,000min ⁻¹		15,000min ⁻¹		12,000min ⁻¹	
#80	レッド	47601	47611	47621	47631				
#120	ブルー	47602	47612	47622	47632				
#220	グリーン	47603	47613	47623	47633				
#320	バイオレット	47604	47614	47624	47634				
#500	ブラウン	47605	47615	47625	47635				

軸径 $\phi 2.34$

ダイヤモンド ポリッシャー




シリコンホイール ゴム砥石



粒度	カラー	15,000min ⁻¹				15,000min ⁻¹					
#120	ブラック	—	47804	—	—	#800	ピンク	47811	47813	—	—
#180	グレイ	—	47805	—	—	#1200	グレイ	—	47814	47816	47818
#240	ブラウン	47802	47806	—	—						
#500	ダークブラウン	—	47808	—	—						
#1800	グリーン	47803	47807	—	—						

※別売り専用マンドレール(P.36掲載 37011、37051)に取り付けて使用します。

グリーンホイール ゴム砥石



粒度	カラー	15,000min ⁻¹			
#120	グリーン	47841	47851	47861	47871
#220	グリーン	47842	47852	47862	47872
#320	グリーン	47843	47853	47863	47873

※別売り専用マンドレール(P.36掲載 37011、37051)に取り付けて使用します。

軸径 $\phi 2.34$

軸径 $\phi 2.34$ mm ゴム砥石セット



47901					
グリーン ポリッシャー		ハイシャイン ポリッシャー		シリコン ポリッシャー	
#220		#320		#500	
46112	46152	46212	46232	46312	46342
46122	46156	46216	46236	46316	46346

※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

軸径 $\phi 3.0$

軸径 $\phi 3.0$ mm ゴム砥石セット



47905					
パワー ポリッシャー		グリーン ポリッシャー		ハイシャイン ポリッシャー	
#180		#150		#320	
46623	46643	46741	46761	46803	46823
46633	46653	46751	46771	46813	46833

※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)