


ユーボール® (AU型ボールバルブ) 使用温度-15℃~100℃対応ボールバルブ

ワンタッチ着脱式ハンドル



部品表

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	本体	C3771BE	5	ボール	C3604BD(メッキ)
2	キャップ	C3604BD	6	ボールシート	特殊PTFE
3	スピンドル	耐脱亜鉛黄銅棒	7	オーリング	NBR、FKM
4	ハンドル	POM			

仕様

最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-15℃~100℃
使用流体	冷温水・油・不凍液

流量(Cv値、P277参照)

呼び径	1/2	3/4
Cv値	6	11

特長

- ・AE型の機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計品です。
- ・ワンタッチ着脱式ハンドルで施工の邪魔になりません。
- ・日本水道協会認証登録品は、給水・給湯配管にも使用できます。
- ・使用温度範囲が-15℃~100℃で、自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機(エコキュート)の配管にも使用できます。

AU1型

Rねじ×Gねじ



品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AU1- 13	1/2	49	45	10	標準	—	100	10	1,500
AU1- 13M	1/2	49	45	10	標準	メッキ付	100	10	1,600
AU1-L13	1/2	49	70	10	首長	—	100	10	1,550
AU1-L13M	1/2	49	70	10	首長	メッキ付	100	10	1,650
AU1- 20	3/4	53	46.5	12.5	標準	—	100	10	1,700
AU1- 20M	3/4	53	46.5	12.5	標準	メッキ付	100	10	1,800
AU1-L20	3/4	53	71.5	12.5	首長	—	100	10	1,750
AU1-L20M	3/4	53	71.5	12.5	首長	メッキ付	100	10	1,850

日本水道協会認証登録品 E-587

品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AU1- 13M-S	1/2	49	45	10	標準	メッキ付	100	10	1,800
AU1-L13M-S	1/2	49	70	10	首長	メッキ付	100	10	1,850
AU1- 20M-S	3/4	53	46.5	12.5	標準	メッキ付	100	10	2,000
AU1-L20M-S	3/4	53	71.5	12.5	首長	メッキ付	100	10	2,050

AU3型

Rcねじ×Gねじ



日本水道協会認証登録品 E-587

品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AU3- 13M-S	1/2	51	45	10	標準	メッキ付	100	10	1,860
AU3-L13M-S	1/2	51	70	10	首長	メッキ付	100	10	1,910

AU6型

ノンアスベストパッキン付 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)



日本水道協会認証登録品 E-587

品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AU6- 13M-S	1/2	59.5	45	10	標準	メッキ付	80	10	2,450
AU6-L13M-S	1/2	59.5	70	10	首長	メッキ付	80	10	2,500
AU6- 20M-S	3/4	62.5	46.5	12.5	標準	メッキ付	50	5	2,870
AU6-L20M-S	3/4	62.5	71.5	12.5	首長	メッキ付	50	5	2,920

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

ハンドル



品番	色	種類	H	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
QAJ-002A	アイボリー	標準ハンドル	29.5	200	20	190
QAJ-003A	アイボリー	首長ハンドル	54.5	200	20	220
QAJ-002B	青	標準ハンドル	29.5	200	20	190
QAJ-003B	青	首長ハンドル	54.5	200	20	220
QAJ-002C	オレンジ	標準ハンドル	29.5	200	20	190
QAJ-003C	オレンジ	首長ハンドル	54.5	200	20	220

ユーボール(AU型ボールバルブ)以外の製品には使用できません。

埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧下さい。

早見表

ROHS指令
対応

AE型
AF型
AG型
AH型
AJ型
AK型
AL型
AM型
AN型
AO型
AP型
AQ型
AR型
AS型
AT型
AU型
AV型
AW型
AX型
AY型
AZ型

逆止弁付
ボールバルブ

4

ボールバルブバルブ

AE型
AL型
AJ型
S型

フリート
ボール
バルブ
P型

各種バルブ

ミチナバルブ

ステンレス製
ボールバルブ

ガス栓
ボール

参考資料

電動
ボールバルブ