

# 自立制御盤キャビネット・オプション

## BP16 基台安定板 自立制御盤キャビネットシリーズ (E-A) 全機種用


※OE-A、OE-LDA・DA・LA、OEM-A、SOE、SOEMには取付けできません。



粉体塗装

- フラットなデザインです。
- キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 材質  | 鉄                                   |
| 板厚  | 4.5mm                               |
| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)<br>LB色(日産EF25-70B) |



単位/mm

| 納期区分 | 品名記号           | 1セット標準価格 円 | 1セット内容                | 一梱入数 | 寸法  |  | 適用キャビネット |
|------|----------------|------------|-----------------------|------|-----|--|----------|
|      |                |            |                       |      | A   |  |          |
| ◎    | <b>BP16-35</b> | 7,050      | 安定板2コ、<br>取付ねじ一式で1セット | 1セット | 600 |  | フカサ350用  |
| ◎    | <b>BP16-50</b> | 8,000      |                       | 1セット | 750 |  | フカサ500用  |

## BP16-M□B アイボルト穴ブラインドボルト 自立制御盤キャビネットシリーズ (E-A) 全機種用

※屋外用キャビネットのアイボルト部には取付けできません。



- アイボルトを外した際のブラインドボルトとしてご利用ください。

|    |   |
|----|---|
| 材質 | 鉄 |
|----|---|



| 納期区分 | 品名記号                 | 1セット標準価格 円 | 1セット内容             | 一梱入数 |
|------|----------------------|------------|--------------------|------|
| ◎    | <b>BP16-M1220B</b>   | 960        | 六角ボルト M12×20:4コ入り  | 1セット |
| ◎    | <b>BP16-M1220B-2</b> | 3,500      | 六角ボルト M12×20:20コ入り | 1セット |
| ◎    | <b>BP16-M1635B</b>   | 1,750      | 六角ボルト M16×35:4コ入り  | 1セット |
| ◎    | <b>BP16-M1635B-2</b> | 6,250      | 六角ボルト M16×35:20コ入り | 1セット |

※製品サイズによってアイボルトサイズが異なりますので、アイボルト径をご確認の上、ご選定ください。

## EX-M アイボルト穴ブラインドキャップ (E-A、E-LA・LSA、EL-ROA・LOA・BOA、EM-A用)



- アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用いただけます。
- ※摘要サイズは製品寸法表のアイボルト・ボルト径をご覧ください。

|    |        |
|----|--------|
| 材質 | ポリエチレン |
|----|--------|



EX-M16


| ライトベージュ色 |               | クリーム色 |                | 1セット標準価格 円 | 1セット内容   | 一梱入数 | 仕様   |
|----------|---------------|-------|----------------|------------|----------|------|------|
| 納期区分     | 品名記号          | 納期区分  | 品名記号           |            |          |      |      |
| ◎        | <b>EX-M12</b> | ◎     | <b>EX-M12C</b> | 1,650      | 12コで1セット | 1セット | M12用 |
| ◎        | <b>EX-M16</b> | ◎     | <b>EX-M16C</b> | 2,050      | 〃        | 1セット | M16用 |

## EX-BR 基板装着レール (E-A、E-LA・LSA、EL-ROA・LOA・BOA、OE-A、OE-LDA・DA・LA、EM-A、OEM-A、SE、SOE、SEM、SOEM用)



- 鉄製基板の取付け・取外しの際にご利用いただけます。
- 持ち上げずに基板を移動できますので、省力化に役立ちます。

|      |          |
|------|----------|
| 材質   | 鉄        |
| 板厚   | 2.3mm    |
| 表面処理 | クロメートめっき |



単位/mm

| 納期区分 | 品名記号           | 1セット標準価格 円 | 1セット内容  | 一梱入数 | 寸法 |     | 適用キャビネット  |
|------|----------------|------------|---------|------|----|-----|-----------|
|      |                |            |         |      | A  | B   |           |
| ◎    | <b>EX35-BR</b> | 11,500     | 2コで1セット | 1セット | 80 | 361 | フカサ350mm用 |
| ◎    | <b>EX50-BR</b> | 15,000     | 〃       | 1セット | 〃  | 511 | フカサ500mm用 |

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品