


㊦ ダブルロックジョイント (WJ型)

注意

16A, 20Aは、樹脂管の種類により品番がA, Cの2つに区別されています。
樹脂管の適用表(P39)をご覧くださいの上、適用する製品でご使用下さい。

WJ1型 テーバおねじ

材質: C3604BD


㊦ 日本工業規格製品認証品


適用	品番	呼び径		L	W	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大箱	小箱	
共用	WJ1-1310-J	R $\frac{1}{2}$	10A	42	24	80	20	1,470
	WJ1-1313-J	R $\frac{1}{2}$	13A	50	28	80	20	1,700

日本水道協会認証登録品 G-651

適用	品番	呼び径		L	W	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大箱	小箱	
共用	WJ1- 1310-S	R $\frac{1}{2}$	10A	42	24	80	20	1,570
	WJ1- 2010-S	R $\frac{3}{4}$		40.5	28	80	10	1,960
	WJ1- 1313-S	R $\frac{1}{2}$	13A	50	28	80	20	1,800
	WJ1- 2013-S	R $\frac{3}{4}$		43.5	28	80	10	2,010
PEX	WJ1A-1316-S	R $\frac{1}{2}$	16A	53.5	34	80	10	2,150
	WJ1A-2016-S	R $\frac{3}{4}$		54.5	34	80	10	2,280
	WJ1A-2020-S	R $\frac{3}{4}$	20A	62	40	40	10	3,720
	WJ1A-2520-S	R1		63	40	40	10	4,080
PB	WJ1C-1316-S	R $\frac{1}{2}$	16A	53.5	34	80	10	2,150
	WJ1C-2016-S	R $\frac{3}{4}$		54.5	34	80	10	2,280
	WJ1C-2020-S	R $\frac{3}{4}$	20A	62	40	40	10	3,720
	WJ1C-2520-S	R1		63	40	40	10	4,080

WJ1型 テーバおねじ

材質: CAC406C


㊦ 日本工業規格製品認証品


適用	品番	呼び径		L	W	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大箱	小箱	
共用	WJ1-1310C-J	R $\frac{1}{2}$	10A	42	24	80	20	1,800
	WJ1-1313C-J	R $\frac{1}{2}$	13A	50	28	80	20	2,020

日本水道協会認証登録品 G-652

適用	品番	呼び径		L	W	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大箱	小箱	
共用	WJ1- 1310C-S	R $\frac{1}{2}$	10A	42	24	80	20	1,900
	—	—		—	—	—	—	—
	WJ1- 1313C-S	R $\frac{1}{2}$	13A	50	28	80	20	2,120
	WJ1- 2013C-S	R $\frac{3}{4}$		43.5	28	80	10	2,350
PEX	WJ1A-1316C-S	R $\frac{1}{2}$	16A	53.5	34	80	10	2,780
	WJ1A-2016C-S	R $\frac{3}{4}$		54.5	34	80	10	2,930
	WJ1A-2020C-S	R $\frac{3}{4}$	20A	62	40	40	10	4,540
	—	—		—	—	—	—	—
PB	WJ1C-1316C-S	R $\frac{1}{2}$	16A	53.5	34	80	10	2,780
	WJ1C-2016C-S	R $\frac{3}{4}$		54.5	34	80	10	2,930
	WJ1C-2020C-S	R $\frac{3}{4}$	20A	62	40	40	10	4,540
	—	—		—	—	—	—	—

WJ20型 平行おねじ

材質: CAC406C


日本水道協会認証登録品 G-652


適用	品番	呼び径		L	W	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大箱	小箱	
共用	WJ20-1310C-S	G $\frac{1}{2}$	10A	42	24	80	20	1,900
	WJ20-1313C-S	G $\frac{1}{2}$	13A	48.5	28	80	20	2,120

注: パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

WJ44型 テーバおねじ (管端コア対応)

材質: CAC406C

管端防食継手にねじ込みできます。



▨部に管端防食継手のコアが接続されます。


日本水道協会認証登録品 G-652

適用	品番	呼び径		L	φd	W	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管				大箱	小箱	
共用	WJ44- 1313C-S	R $\frac{1}{2}$	13A	50	14	28	80	20	2,120
	WJ44- 2013C-S	R $\frac{3}{4}$		51.5	19	28	80	10	2,350
PEX	WJ44A-1316C-S	R $\frac{1}{2}$	16A	55	14	34	80	10	2,780
	WJ44A-2016C-S	R $\frac{3}{4}$		55.5	19	34	80	10	2,930
PB	WJ44A-2020C-S	R $\frac{3}{4}$	20A	62	19	40	40	10	4,540
	WJ44C-1316C-S	R $\frac{1}{2}$		16A	55	14	34	80	10
	WJ44C-2016C-S	R $\frac{3}{4}$	20A		55.5	19	34	80	10
	WJ44C-2020C-S	R $\frac{3}{4}$		62	19	40	40	10	4,540

注: 管端防食継手にねじ込む場合は、管端コアの仕様範囲内でご使用下さい。

1
ダブルロックジョイント
特長・工法別
早見表
ポリブタン管
WJ型
W型
WT型
WX型
WPL型
WPT型
ダブルロックバルブ
保温材
ヘンダー
取付金具・
交換アダプター
水栓ジョイント
関連
たて型水栓
ジョイント関連
配管部材
施工例
参考資料