

# フリーボール® (ML型 アンゲル)

## ML1型

Rcねじ×Rcねじ



品番	呼び径	A	B	L	H	φd	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
ML1-08	1/4	Rc1/4ねじ	Rc1/4ねじ	22.5	29	6	100	10	1,390
ML1-10	3/8	Rc3/8ねじ	Rc3/8ねじ	26	30.5	7.5	100	10	1,520

## ML2型

Rねじ×Rcねじ



品番	呼び径	A	B	L	H	φd	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
ML2-06	1/8	R1/8ねじ	Rc1/8ねじ	20.5	29	6	100	10	1,390
ML2-08	1/4	R1/4ねじ	Rc1/4ねじ	22.5	29	6	100	10	1,390
ML2-10	3/8	R3/8ねじ	Rc3/8ねじ	26	30.5	7.5	100	10	1,520

## ML3型

Rねじ×Rねじ



品番	呼び径	A	B	L	H	φd	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
ML3-06	1/8	R1/8ねじ	R1/8ねじ	28.5	29	6	100	10	1,390
ML3-08	1/4	R1/4ねじ	R1/4ねじ	30.5	29	6	100	10	1,390
ML3-10	3/8	R3/8ねじ	R3/8ねじ	33	30.5	7.5	100	10	1,520
ML3-13	1/2	R1/2ねじ	R1/2ねじ	35	30.5	7.5	100	10	1,790

## ML4型

Rねじ×フレアー



品番	呼び径	A	B	L	H	φd	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
ML4-0606	1/8×6	R1/8ねじ	φ6	33	29	6	100	10	1,520
ML4-0806	1/4×6	R1/4ねじ	φ6	33	29	6	100	10	1,520
ML4-0808	1/4×8	R1/4ねじ	φ8	33	29	6	100	10	1,520

## ML6型

Rねじ×ホースジョイント



品番	呼び径	A	B	L	H	φd	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
ML6-0606	1/8×6	R1/8ねじ	φ6	56	29	6	100	10	1,730
ML6-0808	1/4×8	R1/4ねじ	φ8	58	29	6	100	10	1,730
ML6-0809	1/4×9	R1/4ねじ	φ9	58	29	6	100	10	1,730
ML6-1010	3/8×10.5	R3/8ねじ	φ10.5	64.5	30.5	7.5	100	10	1,920

## ML7型

Rねじ×エアプラグ



品番	呼び径	A	B	L	H	φd	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
ML7-06	1/8	R1/8ねじ	エアプラグ	49.5	29	6	100	10	1,920
ML7-08	1/4	R1/4ねじ	エアプラグ	49.5	29	6	100	10	1,920

早見表

 ROHS指令  
対応

 F型  
E型  
S型

 逆止弁付  
ボールバルブ

4

ボールバルブバルブ

 AE型  
AJ型  
AL型  
AJ型  
S型

 フリーボール  
ボールバルブ

各種バルブ

ミチアバルブ

 ステンレス製  
ボールバルブバルブ

 ねじボール  
ガス栓

参考資料

 電動  
ボールバルブ