

**ZN-CTX/CTS/CTM**

**種類／標準価格**

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

**本体**




**ロガー部**

形状	品名	形式	電源	標準価格(¥)
	ロガー部	○形ZN-CTX21	電池/ACアダプタ	30,000
		形ZN-CTX21-A	電池/DCケーブル	

**専用CT部(標準タイプ)**

形状	品名	形式	標準価格(¥)
	分割型CT コネクタ：ロガー部接続用 ケーブル長：1.5m	○形ZN-CTS11-5A	9,800
		○形ZN-CTS11-50A	
		○形ZN-CTS11-100A	
		○形ZN-CTS11-200A	
	クランプ型CT コネクタ：ロガー部接続用 ケーブル長：1.5m	○形ZN-CTS11-400A	12,900
		○形ZN-CTS51-200A	19,800

**専用CT部(分岐タイプ)**

形状	品名	形式	標準価格(¥)
	分岐ケーブル (ケーブル長1.3m)	○形ZN-CTM11-C	5,500
	分割型CT コネクタ：分岐ケーブル接続用 ケーブル長：0.2m	○形ZN-CTM11-5A	8,000
		○形ZN-CTM11-50A	
		○形ZN-CTM11-100A	
		○形ZN-CTM11-200A	
	クランプ型CT コネクタ：分岐ケーブル接続用 ケーブル長：0.2m	○形ZN-CTM11-400A	9,800
		○形ZN-CTM51-200A	18,000


**<専用CT部選定ガイド>**



(表内必要数量)

- \*1. 三相平衡として換算されます。
- \*2. 分岐テーブルには最大3本までの分岐タイプ専用CTを接続することが可能。ただし、定格電流が異なるCTを接続しないでください。正しく計測できません。

**オプション**

形状	品名	形式	標準価格(¥)
	専用ACアダプタ (形ZN-CTX21に1個付属しています)	形ZN9-ACP01-S	3,500
	取付磁石 (形ZN-CTX21-Aに1セット付属しています)	○形ZN9-EM01-S	1,800
	DCケーブル (形ZN-CTX21-Aに1個付属しています)	ストレートタイプ (2m)	形ZN9-ED01-S
		ライトアングルタイプ (2m)	形ZN9-ED02-S
	環境見える化ソフト*1*2 Wave Inspire ES *3	○形ZN-SW11-S	オープン価格*4

- \*1. 本ソフトは以下の特長をもったソフトウェアです。
  - ・リアルタイムに波形監視
  - ・温湿度センサなど、他の環境センサシリーズと同期して監視
  - ・レイアウト図上にデータ表示
- \*2. 動作環境/OS： Windows XP/Windows Vista/Windows 7(Windows 7のみ64bit対応)  
CPU： Intel互換プロセッサ1GHz以上  
メモリ： 1GB以上 (推奨：2GB以上)
- \*3. 対応バージョンはVer2.2.0以上となります。
- \*4. お取引先社にお問い合わせください