

A22N/M22N/A30N

アクセサリ・工具

種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。)

■アクセサリ・工具(別売)

種類	形状	分類	形式	標準価格(¥)	備考
保護カバー		—	◎形A22NZ-A-303	200	誤動作防止を目的としたプロテクター。他のアクセサリとの併用はできません。(シールゴム付き) パネル加工寸法φ22.3/25.5mm専用 キー形セレクトスイッチは取り付けできません。
パネルプラグ (樹脂)		丸形	◎形A22NZ-A-401	198	増設予定のパネル穴を補完します。 適応パネル厚さ：0.8～3.0mm パネル加工寸法φ22.3mm専用
パネルプラグ (金属)		丸形	◎形A22NZ-A-402	400	増設予定のパネル穴を補完します。 適応パネル厚さ：0.8～6.0mm (シールゴム付き) パネル加工寸法φ22.3mm専用
回り止め リング		丸形	◎形A22NZ-A-403	72	操作部内部への回り止め強度を上げる場合に使用します。(シールゴム付き) パネル加工寸法φ22.3mm専用 回り止め金具と併用できます。
回り止め金具		—	◎形A22NZ-A-50501	72	操作部の回り止め強度を上げる場合に使用します。 回り止め金具と併用できます。
補強板		—	◎形A22NZ-A-C01	72	スイッチユニットや点灯ユニットの強度アップが必要な場合は、補強板をご使用ください。 ご使用方法は、95 ページをご覧ください。
キー		—	◎形A22NZ-K-01	300	キー形セレクトスイッチで使用します。
コントロール ボックス		1穴	◎形A22NZ-A-B01Y	1,100	適用範囲 ・ねじ端子台タイプ スイッチ連携：1段まで対応 ・プッシュインPlus端子台タイプ スイッチ：1接点ユニットのみ対応 パネル加工寸法φ22.3mm専用
コネクタ		適合電線径 (mm)	φ7～9 ◎形A22Z-3500-1 φ9～11 ◎形A22Z-3500-2	230	プラスチック製でスイッチボックスよりケーブルを引き出すときに使用します。 98 ページをご参照ください。
防水キャップ		平形用	◎形A22Z-3600F	200	操作部内部への粉じん、水の侵入を防止します。 色：半透明 材質：シリコン パネル加工寸法φ22.3/25.5mm専用 セレクトスイッチ、キー形セレクトスイッチは取り付けできません。
		突出形用	◎形A22Z-3600T		
		フルガード用	◎形A22Z-3600G		
φ30用樹脂 アタッチメント		丸形	◎形A22Z-A30	50	穴径φ30のパネルに取り付ける時に使用します。99 ページをご参照ください。 表示灯にご使用される場合は、別途回り止め金具を購入して取りつけてください。