





種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

形ZW-7000
センサヘッド

形状	測定範囲	スポット径	静止分解能*	ケーブル長	形式	標準価格(¥)
	 0mm 9.5mm 10mm 10.5mm 測定範囲 10±0.5mm	φ50µm	0.004µm	2m	◎形ZW-S7010 2M	オープン価格
				0.3m	◎形ZW-S7010 0.3M	
	 0mm 19mm 20mm 21mm 測定範囲 20±1mm	φ70µm	0.008µm	2m	◎形ZW-S7020 2M	
				0.3m	◎形ZW-S7020 0.3M	
	 0mm 28mm 30mm 32mm 測定範囲 30±2mm	φ100µm	0.016µm	2m	◎形ZW-S7030 2M	
				0.3m	◎形ZW-S7030 0.3M	

* 輸出管理貿易令対応コントローラ(形ZW-7000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25µmとなります。

コントローラ (EtherCAT搭載)

形状	電源	出力仕様	形式	標準価格(¥)
	DC24V	NPN/PNP共用	◎形ZW-7000	オープン価格

輸出貿易管理令について

形ZW-7000□コントローラは、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物・技術に該当します。日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。

対象形式：形ZW-7000

なお、輸出令別表第1 1～15項に非該当、外為令別表 1～15項に該当(ただし特例により許可不要)の形式を品揃えしております。(内蔵されるプログラムが、外為令別表に該当しますが、貿易外省令第9条第2項第十四号イの適用により役務取引許可は不要です。)形式の末尾に(T)がつきます。




対象形式：形ZW-7000T

注. ケーブル長10m、20m、30mはファームウェアVer.2.10以降に対応しています。古いバージョンのコントローラをお持ちの方は、SYSMAC会員にご登録いただき、最新のファームウェアと専用ツールを入手後、アップデートしてください。会員登録および会員専用コンテンツのダウンロードの方法は、コントローラと同梱されている「SYSMAC会員登録シート」をご確認ください。

ケーブル

形状	名称	ケーブル長	形式	標準価格(¥)
	センサヘッド・コントローラ間 延長用ファイバケーブル (接続アダプタ 形ZW-XFCM付属)	2m	◎形ZW-XF7002R	64,000
		5m	◎形ZW-XF7005R	72,000
		10m	◎形ZW-XF7010R	77,600
		20m	◎形ZW-XF7020R	83,200
		30m	形ZW-XF7030R	110,400
	接続アダプタ (延長用ファイバケーブル 形ZW-XF70□□Rに同梱)	—	◎形ZW-XFCM	12,000

形ZW-5000
センサヘッド

形状	測定範囲	スポット径	静止分解能*	ケーブル長	形式	標準価格(¥)
	 0mm 9.5mm 10mm 10.5mm 測定範囲 10±0.5mm	φ9µm	0.004µm	2m	◎形ZW-S5010 2M	オープン価格
				0.3m	◎形ZW-S5010 0.3M	
	 0mm 19mm 20mm 21mm 測定範囲 20±1mm	φ13µm	0.008µm	2m	◎形ZW-S5020 2M	
				0.3m	◎形ZW-S5020 0.3M	
	 0mm 28mm 30mm 32mm 測定範囲 30±2mm	φ18µm	0.016µm	2m	◎形ZW-S5030 2M	
				0.3m	◎形ZW-S5030 0.3M	

* 輸出管理貿易令対応コントローラ(形ZW-5000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25µmとなります。

コントローラ (EtherCAT搭載)

形状	電源	出力仕様	形式	標準価格(¥)
	DC24V	NPN/PNP共用	◎形ZW-5000	オープン価格

輸出貿易管理令について

形ZW-5000□コントローラは、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物・技術に該当します。日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。

対象形式：形ZW-5000

なお、輸出令別表第1 1～15項に非該当、外為令別表 1～15項に該当(ただし特例により許可不要)の形式を品揃えしております。(内蔵されるプログラムが、外為令別表に該当しますが、貿易外省令第9条第2項第十四号イの適用により役務取引許可は不要です。)形式の末尾に(T)がつきます。

対象形式：形ZW-5000T

注. ケーブル長10m、20m、30mはファームウェアVer.2.10以降に対応しています。古いバージョンのコントローラをお持ちの方は、SYSMAC会員にご登録いただき、最新のファームウェアと専用ツールを入手後、アップデートしてください。会員登録および会員専用コンテンツのダウンロードの方法は、コントローラと同梱されている「SYSMAC会員登録シート」をご確認ください。

ケーブル

形状	名称	ケーブル長	形式	標準価格(¥)
	センサヘッド・コントローラ間 延長用ファイバケーブル (接続アダプタ 形ZW-XFC2付属)	2m	◎形ZW-XF5002R	64,000
		5m	◎形ZW-XF5005R	72,000
		10m	◎形ZW-XF5010R	77,600
		20m	◎形ZW-XF5020R	83,200
		30m	形ZW-XF5030R	110,400
	接続アダプタ (延長用ファイバケーブル 形ZW-XF50□□Rに同梱)	—	◎形ZW-XFC2	12,000