


電磁式回転検出器 MP-900/9000シリーズ

MP-900/9000シリーズは主に回転軸に取付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すものです。
(正弦波出力)
汎用型から防油・耐熱型などの特殊仕様まで、用途に応じて選択できます。延長ケーブル、信号ケーブル、コネクタは別売になります。



取付例



■特長

●汎用型

MP-9100 ¥8,000 (税込¥8,400)

- 低価格な普及型。

●ケーブル直出し

MP-911 ¥15,000 (税込¥15,750)

- MP-9100のケーブル5 m直出し(ケーブル:3D-2V)タイプ。

●低インピーダンス(高速回転型)

MP-9120 ¥12,000 (税込¥12,600)

- 低インピーダンス化により、ノイズに強い。
- 高速回転域の検出に適応。
- MP-9100と同形寸法。

●防油型

MP-930 ¥22,000 (税込¥23,100)

- 日本電機工業会(JEM)標準規格、JEM-1030-1983、種類防油型に適合。
- ケーブル0.5 m直出し。

●防油・耐熱型

MP-935 ¥27,000 (税込¥28,350)

- 日本電機工業会(JEM)標準規格、JEM-1030-1983、種類防油型に適合。
- 150℃まで耐熱。
- 耐熱ケーブル1 m直出し。

●耐熱型

MP-936 ¥48,000 (税込¥50,400)

- 220℃まで耐熱。
- 耐熱ケーブル1 m直出し。

●長体型

MP-940A ¥33,000 (税込¥34,650)

- 取付部105 mmのロングボディタイプで奥深い回転体の回転検出に適します。

●長体型

MP-954 ¥28,000 (税込¥29,400)

- 取付部81 mmのロングボディタイプで奥深い回転体の回転検出器に適します。
- 取付ネジ寸法がMP-950と同寸法。
- ケーブル0.5 m直出し。

●小型

MP-950 ¥10,000 (税込¥10,500)

- 小型、ケーブル0.5 m直出し。

●小型

MP-962 ¥25,000 (税込¥26,250)

- 小型、ケーブル0.5 m直出し。

●超小型

MP-992 ¥20,000 (税込¥21,000)

- 超小型、ケーブル0.5 m直出し。

●小モジュール型

MP-9200 ¥10,000 (税込¥10,500)

- モジュール0.5~1用

●中モジュール型

MP-963 ¥32,000 (税込¥33,600)


- モジュール3~10用

■標準検出歯車

MP-001 (φ=62) ¥7,500 (税込¥7,875)

- モジュール1、歯数60

非接触式



※電磁式回転検出器MPシリーズを、特に信頼性の要求される箇所にご使用の場合は、要求内容に応じ別途技術的に検討させていただきます。
最寄りの営業所までご相談下さいませよう、お願い申し上げます。