

WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ (サイレントタイプ)
WXL Coated-Roughing-Short-Fine Pitch (Silent Type)

SI-WH-RESF

切削条件 Cutting Conditions P866



底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で“静かなる重切削”を実現します。


Introducing unequal spacing of end teeth and variable-lead of peripheral cutting edge, allowing for 'silent heavy duty'.



CPM WXL DC ≤ 6 ±0.06
6 < DC ≤ 10 ±0.075
10 < DC ≤ 18 ±0.09
18 < DC ≤ 30 ±0.105 25°~31.5°

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	首下長 LU	首径 DN	コーナ面取幅 CHW	刃数 ZEP	形状タイプ Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	5							3	2	—	—	—
8409806	6	80	13	6			0.5	3	1	B ●	23	10,800
	7		16						2	B ●	—	—
8409808	8	85	19	10			0.5	3	1	B ●	67	13,500
	9	95	22						2	B ●	—	—
8409810	10	100					0.5	3	1	B ●	67	13,500
	11	105							2	B ●	—	—
8409812	12						0.5	3	1	B ●	100	17,100
	13	110	26	12					2	B ●	—	—
	14						0.5	3	1	B ●	100	17,100
	15	120							2	B ●	—	—
8409816	16				50	15	0.6	3	3	B ●	199	21,200
	17	125	32	16					4	B ●	—	—
	18						0.6	3	3	B ●	338	24,600
	19	135							4	B ●	—	—
8409820	20				60	19	0.6	3	3	B ●	338	24,600
	21	140	38	20					4	B ●	—	—
	22						0.6	3	3	B ●	600	34,600
	23								4	B ●	—	—
	24				70	23	0.8	3	3	B ●	600	34,600
8409825	25					24			4	B ●	—	—
	26	160	45	25			0.8	3	3	B ●	600	34,600
	27								4	B ●	—	—
	28						0.8	3	3	B ●	600	34,600
	29								4	B ●	—	—
8409830	30						0.8	6	B ●	679	51,400	



被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron					
SI-WH-RESF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

在庫記号について Inventory symbols
 ● = 標準在庫品 Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS
HSSエンドミル
HSS END MILLS
インデックス
INDEX
各種製品
OTHER PRODUCTS

形状寸法表
SPECIFICATION CHART
形状寸法表
インデックス
INDEX
各種製品
OTHER PRODUCTS
HSS SQUARE
ハイススクエア
HSS SQUARE WITH
LONG NECK
ハイスロング
ネックスクエア
HSS BALL NOSE
ハイスボール
HSS PENCIL
NECK BALL NOSE
ハイスペンシル
ネックボール
HSS CORNER RADIUS
ハイスコーナR

HSS ROUGHING
ハイスラフィング
HSS TAPER
ハイステーパ
HSS TAPER BALL NOSE
ハイステーパ
ボール
HSS TAPER
CORNER RADIUS
ハイステーパ
コーナR
HSS INVERTED TAPER
ハイス逆テーパ
HSS T-SLOT
ハイスT溝カッタ

HSS COUNTERBORING
ハイス座ぐり
HSS CHAMFERING
ハイス面取り