

ファクトライン30

■ファクトライン30本体(クリームグレイ)®

4P30A300V・E付

内部に4本の導体が収納されており、単相、三相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。

注) 本体は造管材に直付けできません。



クリームグレイ
(マンセル記号5Y7.2/1.4)


在庫区分	品番	長さℓ(mm)	質量kg	入数		希望小売価格 (税抜)
				内	外	
(M)	DH2711	1,000	1.6	1	2	4,930円
(M)	DH2712	2,000	3.2	1	2	9,860円
(M)	DH2713	3,000	4.8	1	2	14,790円

■ダクトカバー(クリームグレイ)

ファクトライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。

プラスチック製。

ファクトライン200・100・60・30共通



在庫区分	品番	質量kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
(M)	DH2799	0.06	10	40	465円

■フィードインキャップ(クリームグレイ)®

4P30A300V・E付

電源をライン端末から引き込む場合に使用します。




在庫区分	品番	質量kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
(M)	DH2721	0.16	1	40	3,670円

■センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)®

4P30A300V・E付

電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時に行えます。圧着端子不要。

注) 両側の回路は分かれています。電源線を送り配線する場合は、同じ大きさの電線をご使用ください。



在庫区分	品番	質量kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
(M)	DH2722	0.24	1	12	8,050円

■ジョイナ(クリームグレイ)®

4P30A300V・E付

ファクトライン本体相互の接続に使用します。

電源の引き込みはできません。




在庫区分	品番	質量kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
(M)	DH2731	0.08	1	50	2,640円

■ジョイナL(クリームグレイ)®

4P30A300V・E付

ファクトライン本体をL字形に接続する場合に使用します。

フィードイン機能付。




注) ジョイナLを使用したクラッククワイアウトはできません。

在庫区分	品番	質量kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
(M)	DH2732	0.37	1	12	11,500円

■エンドキャップ(クリームグレイ)®

ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使用します。



在庫区分	品番	質量kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
(M)	DH2723	0.01	1	150	410円