


商品編

■コンセントプラグ(アース付)(クリームグレイ)

JIS C 8366 Ⓢ

接地2P15A125V

単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。




| 在庫区分 | 品番     | 定格          | 質量 kg | 入数 |     | 希望小売価格 (税抜) |
|------|--------|-------------|-------|----|-----|-------------|
|      |        |             |       | 内  | 外   |             |
| (M)  | DH2670 | 接地2P15A125V | 0.04  | 1  | 100 | 1,980円      |

■抜け止めコンセントプラグ(アース付)

JIS C 8366 Ⓢ

接地2P15A125V抜け止め

単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。




| 在庫区分 | 品番        | 色       | 定格              | 質量 kg | 入数 |     | 希望小売価格 (税抜) |
|------|-----------|---------|-----------------|-------|----|-----|-------------|
|      |           |         |                 |       | 内  | 外   |             |
| (M)  | DH2684    | クリームグレイ | 接地2P15A125V抜け止め | 0.04  | 10 | 100 | 2,380円      |
| (M)  | 新 DH2684W | ホワイト    | 接地2P15A125V抜け止め | 0.04  | 10 | 100 | 2,440円      |

■抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付)(クリームグレイ)

JIS C 8366 Ⓢ

接地2P15A125V抜け止め・2コ用

単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。



| 在庫区分 | 品番     | 定格                 | 質量 kg | 入数 |    | 希望小売価格 (税抜) |
|------|--------|--------------------|-------|----|----|-------------|
|      |        |                    |       | 内  | 外  |             |
| (M)  | DH2686 | 接地2P15A125V抜け止め2コ用 | 0.1   | 1  | 40 | 2,570円      |

■リーラーコンセントプラグ(アース付)(ホワイト)

JIS C 8366 Ⓢ

接地2P15A125V・2コ用、接地2P15A125V抜け止め・2コ用

ファクトライン本体から、単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大約1.8m)

ファクトライン本体から最大約3mまでは

☒オーダーにて承ります。



GOOD DESIGN



全長約800~1800mm

| 在庫区分 | 品番         | 定格                 | 質量 kg | 入数 |   | 希望小売価格 (税抜) |
|------|------------|--------------------|-------|----|---|-------------|
|      |            |                    |       | 内  | 外 |             |
| (M)  | 新 DH26751W | 接地2P15A125V・2コ用    | 0.7   | 1  | 5 | 11,000円     |
| (M)  | 新 DH26771W | 接地2P15A125V抜け止め2コ用 |       |    |   | 11,300円     |

注1)リーラー部を巻き戻す場合、押ボタンを押しながらコンセント部をゆっくり上に上げてください。～破損のおそれがあります。～

注2)表示の負荷容量(1500Wまで)の範囲内でご使用ください。

■照明器具用プラグ

JIS C 8366 Ⓢ


2P6A125V・E付

ファクトライン本体に照明器具を直付けし、電源を取り出す場合に使用します。

プラグとクランプとで1セットです。

アースなしタイプは☒オーダーにて承ります。

注)取付器具質量は98N(10kgf)以下としてください。



| 在庫区分 | 品番      | 定格          | 質量 kg | 入数 |    | 希望小売価格 (税抜) |
|------|---------|-------------|-------|----|----|-------------|
|      |         |             |       | 内  | 外  |             |
| (M)  | DH2673K | 2P6A125V・E付 | 0.09  | 1  | 30 | 3,790円      |

■吊りフック(クリームグレイ)

ファクトライン本体に作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。

注)吊り下げ荷重は49N(5kgf)以下としてください。




| 在庫区分 | 品番     | 質量 kg | 入数 |     | 希望小売価格 (税抜) |
|------|--------|-------|----|-----|-------------|
|      |        |       | 内  | 外   |             |
| (M)  | DH2698 | 0.01  | 10 | 100 | 225円        |

■ポスタークリップ(クリームグレイ)

ファクトライン本体に作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に差し込んで使用します。

注)吊り下げ荷重は9.8N(1kgf)以下としてください。



| 在庫区分 | 品番     | 質量 kg | 入数 |    | 希望小売価格 (税抜) |
|------|--------|-------|----|----|-------------|
|      |        |       | 内  | 外  |             |
| (M)  | DH2697 | 0.2   | 1  | 10 | 680円        |