

ジュラトロン®U1000 PEI板
(Duratron®U1000 PEI) (UL-1000)

幅mm×長さmm	300×300	300×600	300×1200	600×1200
厚さmm	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
6	—	1.4	2.7	5.5
9	1.0	2.1	4.1	8.2
12	1.4	2.7	5.5	11.0
19	2.2	4.3	8.7	17.4
25	2.9	5.7	11.4	22.9
38	4.3	8.7	17.4	34.7
50	5.7	11.4	22.9	45.7

ジュラトロン®U1000 PEIシート
(Duratron®U1000 PEI) (UL-1000)

幅mm×長さmm	300×1200
厚さmm	質量 (kg/枚)
0.8	0.37
1.6	0.73
2.4	1.10
3.2	1.46

ジュラトロン®U2300 PEI板
(Duratron®U2300 PEI) (UL-2300)

幅mm×長さmm	300×300	300×600	300×1200
厚さmm	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
12	1.6	3.3	6.5
19	2.6	5.2	10.3
25	3.4	6.8	13.6
38	5.2	10.3	20.7
50	6.8	13.6	27.2

ジュラトロン®U1000 PEI丸棒
(Duratron®U1000 PEI) (UL-1000)

長さmm	300	600	1200
外径mm	質量 (kg/本)	質量 (kg/本)	質量 (kg/本)
6	—	—	0.04
9	—	—	0.10
12	—	—	0.17
15	—	—	0.27
19	—	—	0.43
25	—	—	0.75
31	—	—	1.1
38	—	—	1.7
50	—	1.5	3.0
63	1.2	2.4	4.7
76	1.7	3.5	6.9
101	3.1	6.1	12.2
127	4.8	9.6	19.3
152	6.9	13.8	27.6

ジュラトロン®U2300 PEI丸棒
(Duratron®U2300 PEI) (UL-2300)

長さmm	300	600	1200
外径mm	質量 (kg/本)	質量 (kg/本)	質量 (kg/本)
12	—	—	0.20
19	—	—	0.51
25	—	0.44	0.89
31	—	—	1.4
35	—	—	1.7
38	0.51	1.0	2.1
44	—	—	2.8
50	0.89	1.8	3.6
76	—	4.1	8.2
101	3.6	7.3	14.5
152	8.2	16.4	32.9

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値で表示は在庫品です。 青色 (細字) 数値で表示は受注生産品です。

※ () はQUADRANT-EPP社の製品名です。

※ [] は旧日本ポリベンコ(株)の製品名です。