

# 工具

## ロケータプレート プラテン類



(写真は10981-3と10981-4です。)

### プラテン


プレス機のシャフト下部に取り付けて、圧接時にコネクタへ適切な圧力を加える押し板です。

#### MRP システムおよびMDR ノンシールドプラグ

製品番号	適合コネクタ
10981-3	MRPワイヤーマウントリセプタクル
10981-4	MRPワイヤーマウントクリックプラグ50極
10981-5	MDR ノンシールドプラグ
10981-7	MRPワイヤーマウントクリックプラグ100極
10981-8	MRPワイヤーマウントクリックプラグ24極

#### MRP システム・MDR システム以外のコネクタ

製品番号	適合コネクタ
3442-6	DIP コネクタ 24 極
3442-8	DIP コネクタ 40 極
3442-9	MRPシステム、MDRシステム以外の全てのコネクタ
3442-14	DIP コネクタ 14 極
3442-16	DIP コネクタ 16 極
3442-37	デルタコネクタ オス型 50 極
3442-39	デルタコネクタ オス型 9・15 極
3442-41	デルタコネクタ オス型 25 極



(写真は10980-3と10980-4です。)

### ロケータプレート

プレス機に取り付けて、圧接時にコネクタを保持し、ケーブルとの位置ずれを防止する板です。

#### MRP システムおよびMDR ノンシールドプラグ

製品番号	適合コネクタ
10980-3A	MRPワイヤーマウントリセプタクル、およびMDR ノンシールドプラグ
10980-4	MRPワイヤーマウントクリックプラグ50極
10980-5	MRPワイヤーマウントクリックプラグ100極

#### MRP システム・MDR ノンシールドプラグ以外のコネクタ

製品番号	適合コネクタ
3443-8	(はんだ付後圧接の場合)すべてのPCBコネクタ
3443-10	DIP コネクタ 24 極
3443-12	DIP コネクタ 14 極
3443-13	DIP コネクタ 16 極
3443-15	(圧接後はんだ付の場合)4列PCBコネクタ10・26・34・50極
3443-16	(圧接後はんだ付の場合)4列PCBコネクタ16・20・40極
3443-47	DIP コネクタ 40 極
3443-58	デルタリボンコネクタ
3443-71	(圧接後はんだ付の場合)2列PCBコネクタ78シリーズ
3443-72	クリックプラグコネクタ42XXシリーズ(注:本製品のほかシステムブロック(3443-72)が必要となります。)
3443-72A	(クリックプラグ20極用シムブロック)
3443-72B	(クリックプラグ26極用シムブロック)
3443-72C	(クリックプラグ34極用シムブロック)
3443-72D	(クリックプラグ40極用シムブロック)
3443-72E	(クリックプラグ50極用シムブロック)
3443-72F	(クリックプラグ60極用シムブロック)
3443-72G	(クリックプラグ10極用シムブロック)
3443-72H	(クリックプラグ30極用シムブロック)
3443-72K	(クリックプラグ16極用シムブロック)
3443-73J	ソケットコネクタ79XXシリーズ
3443-94	ソケットコネクタ79XXシリーズ(注:裏面粘着剤なしカバーのソケットコネクタには適合しません。)
3443-98	(圧接後はんだ付の場合)4列PCBコネクタ30極
3443-100	デルタコネクタ オス型およびメス型 50 極
3443-102	デルタコネクタ オス型 1.37mmピッチフラットケーブル用9・15・25極
3443-106	デルタコネクタ オス型およびメス型 1.27mmピッチフラットケーブル9・15・25・37極
3443-110	コンパクトソケット501XXシリーズ
3443-116	(圧接後はんだ付の場合)2列ローブR PCBコネクタ503XXシリーズ