

エンドミル選定表掲載 P24
End Mill Selection Chart

ノンコーティング P164
Non-Coating

SA GVR2T

SA (TiAlN) コーティング超硬ラジアス2枚刃
SA(TiAlN)-Coating 2-Flutes Carbide Corner Radius



- コーナR加工や曲面切削加工に最適です。
- コーナ欠け防止にも活用できます。
- Suitable for corner radius and copy grinding.
- Strong design for prevent chipping off.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(40HRC)	(50HRC)	(60HRC)		
◎	◎	◎	◎	○	○	◎	○			○

VAN:2SAGVR・外径×R

単位:mm
Unit:mm

外径 Diameter	R Radius	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
3	0.5	10	50	6	●	
	1	12	60	6	●	
4	0.5	12	60	6	●	
	1	12	60	6	●	
5	0.5	15	60	6	●	
	1	15	60	6	●	
6	0.5	15	60	6	●	
	1	15	60	6	●	
8	0.5	20	70	8	●	
	1	20	70	8	●	
	1.5	20	70	8	●	
	2	20	70	8	●	
10	0.5	25	90	10	●	
	1	25	90	10	●	
	1.5	25	90	10	●	
	2	25	90	10	●	
12	0.5	25	90	10	●	
	1	25	90	10	●	
	1.5	25	90	10	●	
	2	25	90	10	●	
16	0.5	30	90	12	●	
	1	30	90	12	●	
	1.5	30	90	12	●	
	2	30	90	12	●	
16	1	30	90	12	●	
	2	30	90	12	●	
	3	30	90	12	●	
16	1	40	110	16	●	
	2	40	110	16	●	
	3	40	110	16	●	

汎用
Square
ハイ
ヘリックス
High Helix
ラフィング
Roughing
ボール
エンド
Ball Nose
コーナR
Corner Radius
アルミ用
For Aluminium
特殊
加工用
For Special

超硬
エンドミル
Carbide End Mills
コーナR
Corner Radius
アルミ用
For Aluminium
特殊
加工用
For Special

汎用
2枚刃
Square 2Flute
汎用多刃
Square Multi
ハイ
ヘリックス
High Helix
ラフィング
Roughing
ボール
エンド
Ball Nose
コーナR
Corner Radius
コンビネーション
シャンク
Combination
アルミ用
For Aluminium
キー溝用
For Key Way
特殊
加工用
For Special

ハイス
エンドミル
High Speed Steel End Mills
コーナR
Corner Radius
アルミ用
For Aluminium
キー溝用
For Key Way
特殊
加工用
For Special