


## 200W コンパクトタイプ

RoHS



特長

200W標準タイプよりヒーター面積が小さいタイプであり、省スペース化が図れます。


端子キャップ…陶器製(M5ネジ)

### コンパクトタイプ

	OH (サーモスタット付)	TC (端子カバー付)	LED (動作表示灯付)	品番 RoHS			OUTLINE	
				SPCC	ヒーター-SUS430	ヒーター-SUS430 / カバー-SUS304		
コンパクトタイプ 電源電圧 110V 200W	4点取付	-	-	-	SHCK4-1120	SHCK4-1120S	SHCK4-1120AS	A
		●	-	-	SHCK4-1120-OH	SHCK4-1120S-OH	SHCK4-1120AS-OH	B
		-	●	-	SHCK4-1120-TC	SHCK4-1120S-TC	SHCK4-1120AS-TCS	C
		-	-	●	SHCK4-1120-LED	SHCK4-1120S-LED	-	D
	2点取付	●	●	-	SHCK4-1120-OH-TC	SHCK4-1120S-OH-TC	SHCK4-1120AS-OH-TCS	E
		-	-	-	SHCK2-1120	SHCK2-1120S	SHCK2-1120AS	F
		●	-	-	SHCK2-1120-OH	SHCK2-1120S-OH	SHCK2-1120AS-OH	G
		-	●	-	SHCK2-1120-TC	SHCK2-1120S-TC	SHCK2-1120AS-TCS	H
	4点取付	●	●	-	SHCK2-1120-OH-TC	SHCK2-1120S-OH-TC	SHCK2-1120AS-OH-TCS	I
		-	-	-	SHCK4-2220	SHCK4-2220S	SHCK4-2220AS	A
		●	-	-	SHCK4-2220-OH	SHCK4-2220S-OH	SHCK4-2220AS-OH	B
		-	●	-	SHCK4-2220-TC	SHCK4-2220S-TC	SHCK4-2220AS-TCS	C
2点取付	-	-	●	SHCK4-2220-LED	SHCK4-2220S-LED	-	D	
	●	●	-	SHCK4-2220-OH-TC	SHCK4-2220S-OH-TC	SHCK4-2220AS-OH-TCS	E	
	-	-	-	SHCK2-2220	SHCK2-2220S	SHCK2-2220AS	F	
	●	-	-	SHCK2-2220-OH	SHCK2-2220S-OH	SHCK2-2220AS-OH	G	
4点取付	-	●	-	SHCK2-2220-TC	SHCK2-2220S-TC	SHCK2-2220AS-TCS	H	
	●	●	-	SHCK2-2220-OH-TC	SHCK2-2220S-OH-TC	SHCK2-2220AS-OH-TCS	I	

## 端子台タイプ

RoHS




特長

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。

端子台…定格600V/25A ポリカーボネート製

端子キャップ…陶器製(M5ネジ)



適合圧着端子

### 端子台形

	OH (サーモスタット付)	TC (端子カバー付)	LED (動作表示灯付)	品番 RoHS			OUTLINE			
				SPCC	ヒーター-SUS430	ヒーター-SUS430 / カバー-SUS304				
端子台形	電源電圧 110V	30W	4点取付	-	-	-	SHC4-1103-T	-	-	J
		50W		-	-	-	SHC4-1105-T	SHC4-1105S-T	SHC4-1105AS-T	J
		100W		-	-	-	SHC4-1110-T	SHC4-1110S-T	SHC4-1110AS-T	J
		200W		-	-	-	SHC4-1120-T	SHC4-1120S-T	SHC4-1120AS-T	J
	電源電圧 220V	50W	4点取付	-	-	-	SHC4-2205-T	SHC4-2205S-T	SHC4-2205AS-T	J
		100W		-	-	-	SHC4-2210-T	SHC4-2210S-T	SHC4-2210AS-T	J
		200W		-	-	-	SHC4-2220-T	SHC4-2220S-T	SHC4-2220AS-T	J

### 端子台形・コンパクトタイプ

	OH (サーモスタット付)	TC (端子カバー付)	LED (動作表示灯付)	品番 RoHS			OUTLINE			
				SPCC	ヒーター-SUS430	ヒーター-SUS430 / カバー-SUS304				
端子台形・コンパクトタイプ	電源電圧 110V	200W	4点取付	-	-	-	SHCK4-1120-T	SHCK4-1120S-T	SHCK4-1120AS-T	J
	電源電圧 220V	200W	4点取付	-	-	-	SHCK4-2220-T	SHCK4-2220S-T	SHCK4-2220AS-T	J