

スナップ

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-601	ゴールドスナップ (P.71)	鉄・クローム	IGS-1 × 1個	60.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	026012
P-602			IGS-2 × 1個	50.0kg	W:80・H:85・D:20mm		026029
P-603			IGS-3 × 1個	30.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026036
P-604			IGS-4 × 1個	15.0kg			026043
P-605	マレーブルスナップ (P.73)	ステンレス・電解研磨	SGS-2 × 1個	50.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	026050
P-621			IMS-1 × 1個	12.0kg	W:110・H:85・D:20mm		026210
P-622			IMS-2 × 1個	10.0kg	W:80・H:85・D:20mm		026227
P-623			IMS-3 × 1個	5.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026234
P-624	甲丸スナップ (P.73)	真ちゅう・クローム	BMS-5 × 1個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026241
P-625			IMS-2 × 1個	3.0kg			026258
P-626			IKS-3 × 1個	3.0kg			026265
P-627			IKS-4 × 1個	3.0kg			026272
P-628	鉄・ニッケル	鉄・ニッケル	IKS-104 × 1個	5.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026289
P-629			IKS-105 × 1個	2.0kg			026296
P-630			IKS-106 × 2個	3.0kg			026302
P-631			IKS-107 × 4個	1.0kg			026319
P-632	真ちゅう・ニッケル	真ちゅう・ニッケル	BKS-108 × 2個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026326
P-633			BKS-109 × 1個	0.4kg			026333
P-634			BKS-110 × 2個	0.5kg			026340
P-637			SKS-105 × 2個	2.0kg			026371
P-638	ステンレス・研磨	ステンレス・研磨	SKS-107 × 2個	1.5kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026388
P-639			SKS-108 × 3個	1.0kg			026395
P-640	トリガースナップ (P.74)	可鍛鉄・クローム	ITS-2 × 1個	12.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	026401
P-641		亜鉛ダイカスト・ニッケル	ITS-3 × 1個	8.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026418
P-642	スプリングスナップ (P.74)	亜鉛ダイカスト・ニッケル	ITS-4 × 1個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026425
P-645			ISS-4 × 1個	4.0kg			026456
P-646			ISS-5 × 1個	1.0kg			026463
P-647			ISS-6 × 1個	1.0kg			026470
P-648	アクセサリースナップ (P.72)	亜鉛ダイカスト・黒ニッケル	ISS-106 × 1個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026487
P-652			IIS-4 × 1個	2.0kg			026524
P-653	アクセサリースナップ (P.72)	亜鉛ダイカスト・ニッケル	BIS-5 × 1個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026531
P-668		亜鉛ダイカスト・ニッケル	BIS-5 × 1個	1.0kg			026531
P-672	ゴールドスナップ (P.71)	ステンレス・電解研磨	SGS-3 × 1個	30.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026685
P-673	ゴールドスナップ H型 (P.72)	鉄・クローム	P-IGS-2H × 1個	50.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	026722
P-674			P-IGS-3H × 1個	30.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026739
P-676			P-IGS-4H × 1個	15.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026746
P-677			P-IGS-4H × 1個	15.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026746
P-677	ゴールドスナップ (P.71)	ステンレス・電解研磨	SGS-2H × 1個	50.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	026760
P-677			SGS-3H × 1個	30.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026777

その他

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-701	キーワイヤー (P.76)	ステンレス・研磨	SKE-101 × 1個	—	W:80・H:85・D:20mm	5パック	027019
P-702			SKE-102 × 1個	—	W:50・H:85・D:20mm		027026
P-704	キーホルダー (P.75)	真ちゅう・クローム	BKE-2 × 1個	—	W:50・H:85・D:20mm	5パック	027040
P-705			BKE-2 × 1個	—			027057
P-710			BKE-5 × 1個	—			027101
P-711			BKE-5 × 1個	—			027118
P-712	真ちゅう・クローム	真ちゅう・クローム	BKE-6 × 1個	—	W:50・H:85・D:20mm	5パック	027125
P-713			BKE-6 × 1個	—			027132
P-714			BKE-6 × 1個	—			027132
P-714	鏡吊ペラ (P.82)	ステンレス・研磨	SME-35 × 2個	15.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	027149
P-719	キーホルダー (P.75)	鉄・クローム	IKE-1 × 1個	—	W:50・H:85・D:20mm	5パック	027194
P-720			IKE-1 × 1個	—			027200
P-721			BKE-7 × 1個	—			027217
P-722			BKE-7 × 1個	—			027224
P-723			IKE-8 × 1個	—			027231
P-724			IKE-8 × 1個	—			027248
P-725			IKE-9 × 1個	—			027255
P-726			IKE-9 × 1個	—			027262
P-727			IKE-10 × 1個	—			027279
P-728			IKE-10 × 1個	—			027286
P-729			IKE-11 × 1個	—			027293
P-730			IKE-12 × 1個	—			027309
P-741	カードリング (P.76)	鉄・ニッケル	IJR-2 × 5個	—	W:80・H:85・D:20mm	5パック	027415
P-742			IJR-3 × 6個	—			027422
P-743			IJR-4 × 6個	—			027439
P-744			IJR-5 × 6個	—			027446
P-745			IJR-6 × 6個	—			027453
P-746	吊金具 (P.82)	ステンレス・研磨	SME-40 × 2個	10.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	027460
P-747			SME-30 × 2個	10.0kg			027477