

重荷重用キャスター NEW



RoHS 標準製品

POINT


特長

- 自在旋回部分に**特殊強化構造**を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
- アルミダイカスト製の芯金でサビ等の**腐食に強い**
- 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用
→ グリースの追加注入無しでも**静かで滑らかな回転**
- ストッパーはキャスターの**進行方向前方に設置**
- 車輪は低始動抵抗のALBSウレタン、高弾性のALEVゴム、床面保護のALEV-SGゴム、耐油性のALTHウレタンの4種類
- **自在・固定が同じ取付ピッチ**

USE EXAMPLE

用途

- 重量積載物の運搬台車に
- ◎ 規格品以外の特注仕様にも対応しています。
(巻末「特注キャスターご依頼仕様書」もご活用下さい。)
- ◎ 各製品の自重に関しても、お気軽にお問合せ下さい。



※サイズによりストッパーの形状が異なります。



自在ストッパー付
LH-ALTH-200K-ST

LK 自在 Swivel castors



LK-160K (適合車輪: ALEV, ALEV-SG)

LK-200K (適合車輪: ALEV, ALEV-SG)

- 金具カラー(仕上げ): Uユニクロメッキ

LK-ST 自在ストッパー付 Swivel with stopper



LK-160K-ST (適合車輪: ALEV, ALEV-SG)

LK-200K-ST (適合車輪: ALEV, ALEV-SG)

LH 自在 Swivel castors



LH-100K-1 (適合車輪: ALBS)

LH-101K-1 (適合車輪: ALTH)

LH-125K-1

LH-160K

LH-200K (適合車輪: ALBS, ALTH)

- 金具カラー(仕上げ): Uユニクロメッキ

LH-ST 自在ストッパー付 Swivel with stopper



LH-100K-1-ST (適合車輪: ALBS)

LH-101K-1-ST (適合車輪: ALTH)

LH-125K-1-ST

LH-160K-ST

LH-200K-ST (適合車輪: ALBS, ALTH)

BH 固定 Fixed castors



BH-100K-1 (適合車輪: ALBS)

BH-101K-1 (適合車輪: ALTH)

BH-125K-1

BH-160K

BH-200K

- 金具カラー(仕上げ): Uユニクロメッキ

WHEELS 適合車輪 JBB ...ラジアルボールベアリング

車輪の詳細資料はp.80~p.91をご覧ください。



ALBSウレタン (LH/BH用)
● スチールブッシュ入 (Blickle Besthane® Soft)



ALEVゴム (SBR)
● スチールブッシュ入 (Blickle EsayRoll)



ALEV-SGゴム (SBR)
● 床面保護・車輪の跡がつかない
● スチールブッシュ入 (Blickle EsayRoll)



ALTHウレタン (LH/BH用)
● スチールブッシュ入 (Blickle Extrathane®)