

LANコネクタ・パーツ

自作LANパーツ
最新の対応表はWEBサイトで
欲しい情報はWEBサイトで、<http://cat.sanwa.jp/> 172

CAT5eケーブル
動画でわかる自作方法
欲しい情報はWEBサイトで、<http://cat.sanwa.jp/> 907

- デスク
ファニチャー
- プリンタ
スタンド他
- ラック
- サーバ
ラック
- モニター
机上ラック
- ホーム
ファニチャー
- OAチェア
- キーボード
カバー
- システム
カバー
- クリーナー
- マウスパッド
- セキュリティ
シュレッダー
- 耐震グッズ
フィルター他
- バッグ
インナー
- デジタル
電子辞書用品
- DVD・CD
ケース
- インクジェット
用紙
- 手作り
用紙・ラベル
- レーザー
用紙・ラベル
- トナー
カートリッジ
- つめかえ
インク
- マウス
- テンキー
キーボード
- USBハブ
コンバータ
- カードリーダー
USBメモリ
- カメラ
Bluetooth
- ヘッドセット
イヤホン・マイク
- スピーカー
ノートブック
- USBグッズ
ゲームパッド
- 切替器
分配器
- LAN
ケーブル
- 光ケーブル
LANハブ
- ADSL
電話
- USB・IEEE1394
ケーブル
- ディスプレイ
AVケーブル
- RS-232Cケーブル
プリンタケーブル
- SCSIケーブル
その他ケーブル
- ケーブル
アクセサリ
- DOS/VIパーツ
フラットケーブル
- タップ
電源コード
- バッテリー
充電・UPS

エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(単線用)



特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- 10ギガビットイーサネット(CAT6e)に完全対応しています。
- 自作用RJ-45コネクタです。
- 前面キャップ付きです。
- 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ6
(10G BASE-T・1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
- 入数:10個(ADT-6ERJ-10)、100個(ADT-6ERJ-100)
- 適合ケーブル:KB-T6-CB100・300(エンハンスドカテゴリ6単線ケーブル)
- 適合工具:HT-500R、LAN-TL8、前面キャップ取付用LAN-TL11




ADT-6ERJ-10	¥1,312 (税抜き ¥1,250)	10個 入
4969887 562086		
ADT-6ERJ-100	¥11,550 (税抜き ¥11,000)	100個 入
4969887 562093		

カテゴリ6 RJ-45コネクタ(単線用)



特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- ギガビットイーサネット(CAT6)に完全対応しています。
- 自作用RJ-45コネクタです。
- ロードバー付きです。
- 対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX・1000BASE-T・10BASE-T)適合
- 入数:10個(ADT-6RJ-10)、100個(ADT-6RJ-100)
- 適合ケーブル:KB-T6-CB100・300(カテゴリ6単線ケーブル)
- 適合工具:HT-500R、LAN-TL8




ADT-6RJ-10	¥1,260 (税抜き ¥1,200)	10個 入
4969887 561508		
ADT-6RJ-100	¥9,975 (税抜き ¥9,500)	100個 入
4969887 562116		

RJ-45コネクタ(単線用)



特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- 自作用RJ-45コネクタです。
- 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
- 付属品:ロードバー
- 入数:10個(ADT-RJ45-10S)、50個(ADT-RJ45-50S)、100個(ADT-RJ45-100S)



ADT-RJ45-10S	¥892 (税抜き ¥850)	10個 入
4969887 519431		
ADT-RJ45-50S	¥4,095 (税抜き ¥3,900)	50個 入
4969887 519448		
ADT-RJ45-100S	¥7,980 (税抜き ¥7,600)	100個 入
4969887 519455		

LANケーブルで不具合を最小限に抑えるには
よりの戻りを小さくするのが最重要。



エンハンスドカテゴリ5の限界を超える
国内メーカー最高水準のケーブルを
自作できます。

RJ-45コネクタ(単線用・アルタネート方式)




特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- 自作用RJ-45コネクタ(アルタネート方式)です。
- ショートタイプです。
- 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
- 入数:10個(ADT-RJ45-10A)、100個(ADT-RJ45-100A)
- ※かめ工具は、LAN-TL7もしくは、AMPキット(1-231666-2もしくは1-231666-4)で
タイス(2-231652-1)をご使用ください。



ADT-RJ45-10A	¥577 (税抜き ¥550)	10個 入
4969887 561119		
ADT-RJ45-100A	¥5,460 (税抜き ¥5,200)	100個 入
4969887 561126		




RJ-45コネクタ(単線用)



特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- ロードバーを使用しない加工のしやすい単線用コネクタです。
- 自作用RJ-45コネクタです。
- 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
- 入数:10個(ADT-RJ45-10L)、100個(ADT-RJ45-100L)



ADT-RJ45-10L	¥525 (税抜き ¥500)	10個 入
4969887 561560		
ADT-RJ45-100L	¥4,200 (税抜き ¥4,000)	100個 入
4969887 561577		

RJ-45コネクタ(より線用)



特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- 自作用RJ-45コネクタです。
- 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
- 入数:10個(ADT-RJ45-10)、50個(ADT-RJ45-50)、100個(ADT-RJ45-100)



ADT-RJ45-10	¥525 (税抜き ¥500)	10個 入
4969887 560570		
ADT-RJ45-50	¥2,940 (税抜き ¥2,800)	50個 入
4969887 560440		
ADT-RJ45-100	¥5,250 (税抜き ¥5,000)	100個 入
4969887 560587		

RJ-45コネクタ(より線用) (への字ラッチタイプ)



特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- 自作用RJ-45コネクタ(への字ラッチタイプ)です。
- 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
- 入数:10個(ADT-RJ45-10H)、100個(ADT-RJ45-100H)



ADT-RJ45-10H	¥892 (税抜き ¥850)	10個 入
4969887 561133		
ADT-RJ45-100H	¥8,190 (税抜き ¥7,800)	100個 入
4969887 561140		

RJ-45コネクタ(より線用) (超フラットケーブル用)



特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- 自作用RJ-45コネクタです。
- 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
- 入数:10個
- 適合ケーブル:LA-FL5-CB100・100LB



ADT-RJ45-10F	¥787 (税抜き ¥750)	10個 入
4969887 561324		

STPコネクタ(単線用)



特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- 自作用RJ-45シールドコネクタです。
- 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
- 入数:10個




ADT-STP-10	¥1,837 (税抜き ¥1,750)	10個 入
4969887 560860		

STPコネクタ (より線用)



特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- 自作用RJ-45シールドコネクタです。
- 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
- 入数:4個



ADT-RJ45-4	¥735 (税抜き ¥700)	4個 入
4969887 560266		

モジュラーカバー (先付けタイプ)



特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。
- ケーブル配線時の色識別可能な6色セットです。
- 自作する前に取付ける先付けタイプです。
- 入数:12個(白・青・赤・黄・緑・黒 各2個)
- ※ADT-RJ45-10A・100AのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。
- ※直径が6mm以上のケーブルには対応していません。



ADT-MC4	¥735 (税抜き ¥700)	各色2個 計12個 入
4969887 561232		

モジュラーカバー (先付けタイプ)



特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。
- 自作する前に取付ける先付けタイプです。
- 入数:ブルー10個(ADT-MC4B-10)、ブルー100個(ADT-MC4B-100)
- ※ADT-RJ45-10A・100AのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。
- ※直径が6mm以上のケーブルには対応していません。



ADT-MC4B-10	¥630 (税抜き ¥600)	10個 入
4969887 561355		
ADT-MC4B-100	¥5,040 (税抜き ¥4,800)	100個 入
4969887 561362		

モジュラーカバー (先付けタイプ)



特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!

- ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。
- 自作する前に取付ける先付けタイプです。
- 入数:ホワイト10個(ADT-MC4W-10)、ホワイト100個(ADT-MC4W-100)
- ※ADT-RJ45-10A・100AのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。
- ※直径が6mm以上のケーブルには対応していません。



ADT-MC4W-10	¥630 (税抜き ¥600)	10個 入
4969887 561416		
ADT-MC4W-100	¥5,040 (税抜き ¥4,800)	100個 入
4969887 561348		