

**モジュラーカーバー(先付けタイプ)**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- ラッチ保護機能付きのモジュラーカーバーです。
- 自作前に取付ける先付けタイプです。
- 入数: クリア 10個 (ADT-MC6-10)、クリア100個 (ADT-MC6-100)
- ※ADT-RJ45-10A・100AのショートタイプのRJ45コネクタには対応していません。
- ※直径が6mm以上のケーブルには対応していません。



**ADT-MC6-10** ¥630 (税抜き ¥600) **10個**  
4969887 561539

**ADT-MC6-100** ¥5,040 (税抜き ¥4,800) **100個**  
4969887 561546

**モジュラーカーバー(先付けタイプ)**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- 直径6.5mmケーブルに対応したモジュラーカーバーです。(KB-T6L-CB100-CB300対応)
- 自作する前に取付ける先付けタイプです。
- 入数: ホワイト10個 (ADT-MC7L)、ブルー 10個 (ADT-MC7BL)
- ※ADT-RJ45-10A・100Aと一緒にご使用ください。
- ※ADT-RJ45-10A・100AのショートタイプのRJ45コネクタには対応していません。



**ADT-MC7L** ¥630 (税抜き ¥600) **ホワイト10個**  
4969887 562208

**ADT-MC7BL** ¥630 (税抜き ¥600) **ブルー10個**  
4969887 562215

**RJ-45カラーキャップ(先付けタイプ)**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- ケーブル配線時の色識別可能な5色セットです。
- 自作する前に取付ける先付けタイプです。
- 入数: 10個 (ライトグレー・ライトブルー・ライトグリーン・イエロー・ピンク 各2個)
- ※ADT-RJ45-10A・100AのショートタイプのRJ45コネクタには対応していません。
- ※直径が6mm以上のケーブルには対応していません。



**ADT-RJCAP** ¥787 (税抜き ¥750) **各色2個 計10個入り**  
4969887 560563

**スリムブーツ(先付けタイプ)**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- 出っ張りのないスリムタイプのブーツです。
- ケーブル配線時の色識別可能な6色セットです。
- 自作する前に取付ける先付けタイプです。
- 入数: 12個 (グレー・黒・青・赤・黄・緑 各2個)
- ※直径が6mm以上のケーブルには対応していません。



**ADT-MC5** ¥1,260 (税抜き ¥1,200) **各色2個 計12個入り**  
4969887 561249

**モジュラーカーバー(後付け可能)**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- ラッチ保護カーバー付きのモジュラーカーバーです。
- ケーブル配線時の色識別可能な5色セットです。
- 分割タイプなので、ケーブル自作後の後付けが可能。
- 入数: 10個 (ライトグレー・青・赤・黄・緑 各2個)
- ※ADT-RJ45-10A・100AのショートタイプのRJ45コネクタには対応していません。



**ADT-MC3K** ¥1,050 (税抜き ¥1,000) **各色2個 計10個入り**  
4969887 561904

**RJ-45プラグカバー**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- 10BASE-Tケーブル(RJ-45)用コネクタ保護カバーです。
- 入数: 10個



**ADT-RJCVR** ¥892 (税抜き ¥850) **10個入り**  
4969887 560556

**RJ-45ダストカバー**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- HUB(RJ-45)用のダストカバーです。
- 入数: 10個




**ADT-RJDST** ¥892 (税抜き ¥850) **10個入り**  
4969887 560549

**RJ-45中継アダプタ**

**仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- コネクタ: RJ-45メス・メス
- ケーブル構造: ストレート全結線
- 対応伝送帯域: エンハンスドカテゴリ6適合 (ADT-EX-6E) カテゴリ6適合 (ADT-EX-6)
- サイズ: W15xD30×H16mm (ADT-EX-6E) W18xD41×H18mm (ADT-EX-6)



**ADT-EX-6E** (エンハンスドカテゴリ6) **ADT-EX-6** (カテゴリ6)  
**ADT-EX-6E** ¥1,449 (税抜き ¥1,380) 4969887 562338

**ADT-EX-6** ¥1,029 (税抜き ¥980) 4969887 561805

**RJ-45中継アダプタ(エンハンスドカテゴリ5)**

**仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- コネクタ: RJ-45メス・メス
- ケーブル構造: ストレート全結線
- 対応伝送帯域: エンハンスドカテゴリ5 (1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 適合
- サイズ: W14.5×D30×H16.5mm



**ADT-EX-5EK** ¥924 (税抜き ¥880) 4969887 562246

**STP用中継アダプタ(エンハンスドカテゴリ5)**

**仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- コネクタ: STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス
- ケーブル構造: ストレート全結線
- 対応伝送帯域: エンハンスドカテゴリ5 (1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 適合
- サイズ: W26×D48×H25mm



**ADT-EX-STPK** ¥1,134 (税抜き ¥1,080) 4969887 562260

**RJ-45中継アダプタ(カテゴリ5)**

**仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- コネクタ: RJ-45メス・メス
- ケーブル構造: ストレート全結線
- 対応伝送帯域: カテゴリ5 (100BASE-TX・10BASE-T) 適合
- サイズ: W25×D48×H26mm



**ADT-EX-5N** ¥808 (税抜き ¥770) 4969887 551103

**RJ-45中継アダプタ(カテゴリ3)**

**仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- コネクタ: RJ-45メス・メス
- ケーブル構造: ストレート全結線
- 対応伝送帯域: カテゴリ3 (10BASE-T) 適合
- サイズ: W16.5×D37×H22.5mm



**ADT-EX-JJ** ¥525 (税抜き ¥500) 4969887 560358

**RJ-45クロス変換キット(エンハンスドカテゴリ5)**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- ADT-EX-5EK(エンハンスドカテゴリ5適合)とUTPエンハンスドカテゴリ5クロスケーブル10cmのセットです。



**ADT-EX-CRS5EK** ¥1,102 (税抜き ¥1,050) 4969887 562253

**RJ-45クロス変換キット(カテゴリ5)**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- ADT-EX-5N(カテゴリ5適合)とUTPクロスケーブル10cmのセットです。



**ADT-EX-CRS5** ¥1,207 (税抜き ¥1,150) 4969887 560730

**RJ-45クロス変換キット(カテゴリ3)**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- ADT-EX-JJ(カテゴリ3適合)とUTPクロスケーブル10cmのセットです。



**ADT-EX-CRS** ¥945 (税抜き ¥900) 4969887 560464

**かしめ工具(ラチェット付き)**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- 単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。
- かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
- 対応: RJ-45(8P)、RJ-12(6P)、RJ-11(6P)
- 付属品: 簡易皮むき工具



**HT-500R** ¥14,490 (税抜き ¥13,800) 4969887 560518

**かしめ工具(ラチェット付き)**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- 単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。
- かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
- 対応: RJ-45(8P)



**LAN-TL8** ¥9,240 (税抜き ¥8,800) 4969887 561782

**かしめ工具(ラチェット付き)**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- 単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。
- 対応: RJ-45(8P)、RJ-12(6P)、RJ-11(6P)



**HT-568R** ¥8,190 (税抜き ¥7,800) 4969887 560525

**かしめ工具(ショートコネクタ専用)**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- 単線用ショートコネクタ専用のかしめ工具です。
- 対応: RJ-45(8P)
- ※ADT-RJ45-10A・100A、RJ-45コネクタ(アルタネット方式)でケーブルを自作される際は、このかしめ工具をお使いください。



**LAN-TL7** ¥6,090 (税抜き ¥5,800) 4969887 561485

**かしめ工具**

**特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!

- 単線・より線用のかしめ工具です。
- 対応: RJ-45(8P)



**LAN-TL6** ¥3,990 (税抜き ¥3,800) 4969887 561478

LANパーツ注意事項 AMP社製モジュラープラグ・かしめ工具は、P.473をご覧ください。

デスクファニチャー  
プリンタスタンド他  
ラック  
サーバーラック  
モニター機上ラック  
ホームファニチャー  
OAチェア  
キーボードカバー  
システムカバー  
クリーナー  
マウスパッド  
セキュリティシュレッダー  
耐震グッズ  
フィルター他  
バッグインナー  
デジカメ電子辞書用品  
DVD・CDケース  
インクジェット用紙  
手作りラベル  
用紙・ラベル  
トナーカートリッジ  
つめかえインク  
マウス  
テンキーキーボード  
USBハブ  
USBポート  
カードリーダー  
USBメモリ  
カメラ  
Bluetooth  
ヘッドセット  
イヤホン・マイク  
スピーカー  
ノートクーラー  
USBグッズ  
ゲームパッド  
切替器  
分配器  
LANケーブル  
光ケーブル  
LANハブ  
A D S L  
電話  
USB・IEEE1394  
ケーブル  
ディスプレイ  
AVケーブル  
RS-232Cケーブル  
プリンタケーブル  
SCSIケーブル  
その他ケーブル  
ケーブル  
アクセサリ  
DOS/Vパーツ  
フラットケーブル  
タップ  
電源コード  
バッテリー  
充電・UPS