

壁面・支柱取付けモニターアーム

**VESA規格**  
VIDEO ELECTRONICS STANDARDS ASSOCIATIONというパソコン関連グラフィックの標準化を進める団体により定められた、液晶ディスプレイとアームを取付ける規格。ディスプレイ取付け部は75×75mmまたは100×100mmに標準化されています。


※写真内の液晶ディスプレイはアーム取付けイメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。

**CR-LA100CPU**  
CR-LA100シリーズ用CPUホルダー  
¥6,500 (税抜価格)



モニターアームに取付けできて、空間を有効利用できる。

- モニターアームCR-LA100シリーズの背部の支柱に取付けることができます。
- CPU本体に合わせて、幅を調整できます。(50~100mm・100~200mm)
- CPUへの衝撃を防止するクッション付きです。
- 梱包: 1個口/145×154×97mm・1.53kg
- 出荷形態: ノックダウン組立式
- 材質: スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)




モニターアームに取付け。  
※モニターアームは別売り。  
4969887 158869

**CR-LAPLT1**  
モニターアーム補強プレート  
¥2,680 (税抜価格)



クランプ式モニターアーム用補強プレート。

- クランプ式モニターアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減する補強プレートです。
- サイズ: プレート大: W200×D150×t2.5mm (t=2.0mmの滑り止めパッド付き)  
プレート小: W70×D50×t2.5mm  
重量: 0.62kg(組立小合わせで)
- 梱包: 1個口/216×155×20mm
- 出荷形態: 組立出荷
- 材質: スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)




**CR-LAVESA200 NEW**  
VESA変換金具  
¥3,900 (税抜価格)



VESA規格100×100を交換できる。


- VESA100×100を200×100または、200×200に交換する金具です。
- ※対応するブラケットは115mmまで。
- サイズ: W240×D40×H240mm・0.55kg
- 梱包: 1個口/267×86×55mm・0.75kg
- 出荷形態: ノックダウン組立式
- 材質: スチール
- 付属品: VESA100×100モニターアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジ(M4×12、M4×16、M5×18、M6×16各6本、M8×16、M8×30各4本)

CR-LAST22BKへの取付けイメージ。  
4969887 159866



壁面・支柱取付けタイプ

**CR-LA301** モニターアーム ¥5,200 (税抜価格)  
**CR-LA302** モニターアーム ¥6,300 (税抜価格)  
**CR-LA303** モニターアーム ¥6,900 (税抜価格)




液晶ディスプレイを壁面に固定。

- あらかじめ壁面に固定したブラケットに差し込むだけの簡単取付けです。
- 本製品はVESA規格に準拠しています。(75×75mm、100×100mmに対応)
- サイズ 寸法図参照: 0.54(0.66) (0.93)kg
- 梱包 1個口/122(140)×37(100)(125)×122mm・0.58(0.72)(1.02)kg
- 出荷形態 組立出荷
- 材質 スチール
- 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
- ※( )内はCR-LA302、( )内はCR-LA303
- ※剛性の弱い壁に取付けられた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける場所を決めてください。
- ※CR-LA302、CR-LA303のディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
- ※CR-LA303は付属の六角レンチで固定の調節ができます。

**CR-LA351** ¥6,600 (税抜価格)  
**CR-LA352** ¥8,800 (税抜価格)  
支柱取付け液晶モニターアーム

**CR-LA353** ¥6,600 (税抜価格)  
**CR-LA354** ¥8,800 (税抜価格)



支柱へ取付け可能なアーム。液晶テレビの取付けにも対応。


- 直径25~40mmの丸パイプや25×25~30×30mmの角パイプに取付け可能です。(CR-LA351-LA352)
- φ40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取付け可能です。(CR-LA353-LA354)
- VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
- ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
- 水平多関節タイプで、ディスプレイの向きを任意の方向へ向けることができます。(CR-LA352-LA354のみ)
- アーム下にケーブルクリップ付きです。(CR-LA352-LA354のみ)
- 液晶モニタースタンド、CR-LAST1-3-9(P.180参照)の追加用アームとして使用できます。
- サイズ 寸法図参照: 1.3(2.2)kg
- 梱包 1個口/219(525)×146(149)×134(143)mm・1.5(2.5)kg
- 出荷形態 組立出荷
- 材質 スチール
- 付属品 ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
- ※( )内はCR-LA352-LA354

**CR-LA1004N**  
垂直液晶モニターアーム(壁面用)  
¥22,200 (税抜価格)

壁面用垂直アームで液晶テレビにも対応。

- 垂直可動のタイプです。
- 壁面へ取付けるタイプで、液晶ディスプレイ・テレビなどの取付けに最適です。
- 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
- VESA規格の取付け部に対応しています。(75×75mm・100×100mm)
- 2~10kgまでのディスプレイに対応しています。

サイズ	寸法図参照: 2.0kg
梱包	1個口/130×150×390mm・2.4kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	本体アーム/アルミ、樹脂パーツ/ABS樹脂、ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品	ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12・4本)




**CR-LA1001N**  
水平多関節液晶モニターアーム(壁面用)  
¥16,800 (税抜価格)

壁面用水平多関節アームで、液晶テレビにも対応。

- アーム関節が2ヶ所のタイプです。
- 壁面へ取付けるタイプで、液晶ディスプレイ・テレビなどの取付けに最適です。
- 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
- VESA規格の取付け部に対応しています。
- 15kgまでのディスプレイに対応しています。

サイズ	寸法図参照: 1.5kg
梱包	1個口/130×167×290mm・2.0kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	本体アーム/アルミ、ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、樹脂パーツ/ABS樹脂
付属品	ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12・4本)



※1: 想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

特集  
タブレットスマートフォン  
デスクパーティション  
プロジェクター台スクリーン  
プリンタスタンド  
タブレット保護層  
デスク周り用品  
データホルダー  
キャビネット  
サーバーラック  
マウントボックス  
パソコンラック  
防塵ラック  
カルテラック  
TVスタンド  
モニタタブレットアーム  
机上ラック  
収納用アクセサリー  
チェア  
キーボードカバー  
ソフトカバー  
クリーナー  
マウスパッド  
リストレスト  
シュレジャー  
セキュリティ  
耐震グッズ  
フィルター他  
バッグ  
インナーケース  
タブレットケース  
スタンド/ペン  
ストラップ  
電子辞書  
デジカメ用品  
メモリーケース  
DVD/CDケース  
インクジェット用紙  
ラベル  
セキユリティ用紙  
レーザー用紙  
手作り用紙  
インク  
レーザーポインター  
マウス  
キーボード  
テンキー  
コンバーター  
USBハブ  
カードリーダー  
USBメモリ  
ノートカー  
WEBカメラ  
プロジェクター  
Bluetooth関連  
ヘッドセット  
拡声器/スピーカー  
切替器/分配器  
エクステンダー  
光LANケーブル  
LANハブ他  
USB  
ケーブル/アダプタ  
IEEE1394ケーブル  
ディスプレイケーブル/アダプタ  
HDMI・AV  
ケーブル/アダプタ  
RS-232C  
ケーブル/アダプタ  
プリンタ/SCSI  
ケーブル/アダプタ  
モジュラーケーブル  
ケーブルアクセサリ  
DOS/BIOS  
電源タップ  
電源コード  
充電機器  
車載グッズ  
バッテリー関連  
特別注文