

Fuse sizes
適合ヒューズ管サイズ
適合的保險絲管尺寸



F-7142

Fuse sizes 適合ヒューズ管サイズ 適合的保險絲管尺寸

φ6.4×30mm φ6.35×30mm φ6.35×31.8mm



F-7143

F-7161

Fuse sizes

適合ヒューズ管サイズ
適合的保險絲管尺寸

φ15×50mm
φ10.31×38.1mm



F-7170

F-7165



筒型
Tube
(パネル貫通タイプ)
Panel mount fuse holders
面板貫通型

F-400-01A2
250V-10A



F-400-01B2
250V-10A



F-120-B
250V-10A



F-130
250V-10A



F-240-N
250V-10A



F-450
300V-25A



F-75
250V-10A



F-600
250V-8A



F-610
250V-8A



F-95-N
250V-10A



F-400-01A1
250V-10A



F-400-01B1
250V-10A



F-31
250V-30A



F-7155
250V-5A



F-115
250V-6A



F-105
250V-10A



F-110
250V-10A



F-70
250V-30A



F-4000-A
250V-10A



F-7159
250V-30A



F-100
250V-10A



F-500-01A2
250V-10A



F-500-01B2
250V-10A



F-500-01A1
250V-10A



F-500-01B1
250V-10A



横型
Blocks



F-300
250V-5A
1,2,3P
ワンタッチ設置
One-touch installation
単触式設置



F-200-N
250V-10A



F-700series
250V-10A
連結式 DINレール取付可能
Blocks DIN-rail mountable
接続式 可安裝 DIN軌道



F-7135
250V-20A
1P
φ10.31×38.1



F-720series
250V-20A
連結式
Blocks
接続式



F-60-A
125V-5A
連結式 Blocks 接続式



F-710series
250V-10A
連結式
Blocks
接続式



F-60-B
125V-5A
ハンダ端子兼用
187タブ端子
Q.C.Tab Solder terminal
焊接端子兼用187巻片端子



F-710-A
F-710-B
ネジ端子
Screw terminal
巻片端子



F-60-C
125V-5A
連結式 Blocks 接続式



F-710-FC2
F-1000-S1
回転止モード
F-700,F-710,F-720,F-730,F-750共通
Rotation prevention mold
ヒューズキャリア
Fuse carrier



F-7101-N
250V-10A
F-3321-N-1P+F-7101-C
カバーとセット
Holder with cover
別売要設置



F-750series
250V-15A
連結式 DINレール取付可能
Blocks DIN-rail mountable
接続式 可安裝 DIN軌道



F-720series
250V-20A
連結式
Blocks
接続式
DINレール取付可能
DIN-rail mountable
可安裝 DIN軌道



F-3321-N
250V-10A
ハンダ端子兼用
187タブ端子
Q.C.Tab Solder terminal
焊接端子兼用
187巻片端子



F-750series
250V-15A
連結式 DINレール取付可能
Blocks DIN-rail mountable
接続式 可安裝 DIN軌道



F-730series
600V-30A
1P
φ15×50
DINレールにワンタッチで取付可能
Snap-on DIN rail mount
DIN軌道 只需轻轻一按 即可轻松安装



F-7111
250V-10A
ネジ端子
Screw terminal
巻片端子



F-750+F-750-FC1
(ヒューズナリ)



F-730series
600V-30A
1P
φ15×50
DINレールにワンタッチで取付可能
Snap-on DIN rail mount
DIN軌道 只需轻轻一按 即可轻松安装



中継型
In-line



F-7175
250V-3A



F-3770
125V-3A
φ6.4×30



F-7160
250V-6A
φ6.4×30



F-45
125V-7A



F-800
250V-7A
IP66対応



F-22
250V-10A
φ6.4×30



F-810
250V-7A
φ6.4×30
φ6.35×30
IP66対応

※海外規格取得している商品の中には国内と海外での定額が異なる商品がありますのでご注意ください。
※Rating of some products may vary depending on approved standards.
※已取得海外規格の商品中、日本と海外商品が定額と異なる場合があります。

ヒューズホルダーラインナップ

**FUSE
HOLDER
LINEUP**