

自由スコヤ 目盛なし

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62588	15cm	750 (788)		180×14×5.5	111g	12	4 960910 625884
62596	25cm	1,150 (1,208)		250×19×5.5	202g	12	4 960910 625969




特長

- 角度を任意に調節できます。
- 自由スコヤは止ネジが付いていますので、設定した角度で固定することができます。

用途

- 必要とする角度を加工材料にケガく場合や、ある角度を写す場合などに使用します。
- ありホゾの工作、墨ケガキなどに使うと便利です。



仕様

- 材質 本体:ステンレス ネジ:真ちゅう

仕様

- 本体材質:ステンレス



自由金 目盛なし

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	長さ(短棒)×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62502	25cm	700 (735)		250(150)×15×2	91g	12	4 960910 625020
62510	30cm	800 (840)		300(180)×15×2	109g	12	4 960910 625105
62529	45cm	1,400 (1,470)		450(300)×15×2	171g	5	4 960910 625297
62532	60cm	2,000 (2,100)		600(400)×15×2	235g	5	4 960910 625327

アルミ台付スコヤ 目盛なし

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	台の長さ×巾×厚さ (mm)	竿の長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
74110	20cm	1,500 (1,575)		140×30×20	200×30×1.5	233g	1	4 960910 741102
74111	25cm	2,000 (2,100)			250×30×1.5	249g	1	4 960910 741119
74112	30cm	2,500 (2,625)		200×30×20	300×30×1.5	341g	1	4 960910 741126
74113	35cm	3,000 (3,150)			350×30×1.5	357g	1	4 960910 741133
74114	40cm	4,000 (4,200)		250×40×30	400×40×1.5	797g	1	4 960910 741140
74115	45cm	5,000 (5,250)			450×40×1.5	825g	1	4 960910 741157
74116	50cm	6,000 (6,300)		300×40×30	500×40×1.5	852g	1	4 960910 741164
74117	60cm	7,000 (7,350)			600×40×1.5	1,015g	1	4 960910 741171
74118	70cm	8,000 (8,400)		450×40×30	700×40×1.5	1,065g	1	4 960910 741188
74119	90cm	9,000 (9,450)			900×40×2.0	1,395g	1	4 960910 741195
74120	1m	10,000(10,500)		1,000×40×2.0	1,404g	1	4 960910 741201	

用途


- 直角の検査・ケガキに使用します。

仕様

材質	台:アルミ 竿:ステンレス
角度精度	100mmにつき0.1mm以下


特長

- 竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。



マイティスコヤ 表裏同目

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	台の長さ×巾×厚さ (mm)	竿の長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62286	20cm	1,500 (1,575)		130×40×14	200×40×1.5	205g	1	4 960910 622869
62294	25cm	1,600 (1,680)			250×40×1.5	234g	1	4 960910 622944
62308	30cm	1,750 (1,838)			300×40×1.5	250g	1	4 960910 623088




仕様

材質	台:アルミ 竿:ステンレス
角度精度	45°:100mmにつき0.4mm以下 90°:100mmにつき0.1mm以下

特長

- 竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。
- 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。



用途

- 直角の検査・ケガキに使用します。
- 45°にケガくこともできます。

曲尺

直尺

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スチール製・
プロトラクター

マイクロスコープ

コンパス

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨つけ・
基準シール

丸ノコ
ガイド定規

建築用
工具

工場用
工具

砂時計
湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット

セレクト
家庭用

42