

### 三角スケール

製品コード (品番)	品名	JIS	標準小売価格(税込)	包装 形態	長さ×(断面) (mm)	製品重量	入数	JANコード
70777	A-10 10cm JIS	JIS	1,050 (1,103)		120× (16×16×16)	9g	10	4 960910 707771
74969	A-15 15cm 土地家屋調査士用 JIS	JIS	1,150 (1,208)		170× (16×16×16)	13g	10	4 960910 749696
74950	A-30 30cm 土地家屋調査士用 JIS	JIS	2,100 (2,205)		326× (25×25×25)	58g	5	4 960910 749504
74961	B-15 15cm 建築士用		1,150 (1,208)		170× (16×16×16)	13g	10	4 960910 749610
74962	B-30 30cm 建築士用		2,400 (2,520)		326× (25×25×25)	58g	5	4 960910 749627
70802	C-15 15cm 縮小コピー用		1,150 (1,208)		170× (16×16×16)	13g	10	4 960910 708020
70803	C-30 30cm 縮小コピー用		2,400 (2,520)		326× (25×25×25)	58g	5	4 960910 708037

70777 A-10 10cm



74969 A-15 15cm 土地家屋調査士用



74950 A-30 30cm 土地家屋調査士用



### 建築士試験対応

74961 B-15 15cm 建築士用



74962 B-30 30cm 建築士用



70802 C-15 15cm 縮小コピー用





70803 C-30 30cm 縮小コピー用



**用途**

● 図面の作成・読み取りに。



**特長** **仕様**

- 図面作成・読み取りに便利です。
- 10cm・15cmにはビニールケース、30cmはプラスチックケースが付属します。



- A-10
  - 携帯に便利なポケットサイズです。
- A-15・A-30
  - 地積測量図や建物平面図など、登記手続に必要な図面作成、読み取りに便利です。

	A-10	A-15	A-30
縮尺度	1/100・1/200・1/300 1/400・1/500・1/600	1/100・1/200・1/250 1/300・1/500・1/600	

- B-15・B-30
  - 建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
  - 建築設計に最も必要とされる図面・縮尺度

都市計画図・面積算定図	
1/250	
配置図・平面図・立面図など	
1/100・1/200・1/300	
矩形図・詳細図など	
1/20・1/30 (1/300を兼用)・1/50	

	B-15	B-30
縮尺度	1/20・1/50・1/100 1/200・1/250・1/300	

- C-15・C-30
  - 縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
  - 縮尺度

A列→A列 (70.7%)    A列→B列 (86.6%)



	C-15	C-30
縮尺度	A列→A列 A列→B列	1/50・1/100・1/200 1/50・1/100・1/200

A列とはA4判、A3判、A2判など。B列とはB5判、B4判などの用紙のサイズです。

材質	ABS樹脂	
	目盛線間の長さの許容差	
長さの許容差	任意の長さ	許容差
	0を超え 6mm以下	±0.05mm
	6mmを超え 50mm以下	±0.09mm
	50mmを超え 120mm以下	±0.18mm
	120mmを超え 250mm以下	±0.22mm
250mmを超え 315mm以下	±0.25mm	