


曲尺 同厚 ホワイト 名作・厚手広巾 ホワイト **NEW**



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
11101	同厚 50cm 表裏同目	3,500 (税別)		同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	40cm ホソ	25cm	20cm	520×15×1.4 (260)	105g	10	4 960910 111011
11100	同厚 30cm 表裏同目	3,300 (税別)		同厚	30cm	30cm	15cm	10cm	30cm	20cm ホソ	15cm	10cm	320×15×1.4 (160)	65g	4	4 960910 111004
11103	同厚 1尺6寸 表裏同目	3,500 (税別)		同厚	R6	R3	8寸	7寸	R6	R3 ホソ	8寸	7寸	520×15×1.4 (260)	105g	4	4 960910 111035
11102	同厚 1尺 表裏同目	3,300 (税別)		同厚	1尺	7寸	5寸	4寸	1尺	7寸 ホソ	5寸	4寸	320×15×1.4 (160)	65g	4	4 960910 111028
11161	厚手広巾 50cm 表裏同目 8段目盛	4,000 (税別)		同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	45cm	25cm	20cm	520×20×2.0 (260)	240g	4	4 960910 111615
11160	厚手広巾 30cm 表裏同目 8段目盛	3,700 (税別)		同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0 (160)	145g	4	4 960910 111608

角目: 角目目盛 丸目: 丸目目盛 吉凶: 吉凶尺目盛 ホソ: ホソ穴測定目盛


特長

- 見やすい白地黒目盛です。
- はがれにくいハードコーティング仕様です。

ホワイトとシルバーの比較



ハードコーティング
焼付塗装
ステンレス



仕様

品番	11100-11102	11101-11103-11160-11161
直角度	100mmにつき0.1mm以下	
長さの許容差	±0.3mm	±0.4mm
材質	ステンレス	

曲尺 シルバー マグネット付



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10175	同厚 50cm 表裏同目 JIS	3,500 (税別)		同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	40cm ホソ	25cm	20cm	520×15×1.4 (260)	98g	10	4 960910 101753
10181	同厚 1尺6寸 表裏同目	3,500 (税別)		同厚	R6	1尺	8寸	7寸	R6	1尺 ホソ	8寸	7寸	520×15×1.4 (260)	98g	4	4 960910 101814
10445	厚手広巾 50cm 表裏同目 6段目盛 JIS	4,150 (税別)		同厚	50cm	45cm	25cm	—	50cm	45cm	25cm	—	520×20×2.0 (260)	238g	4	4 960910 104457
10425	厚手広巾 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS	3,850 (税別)		同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0 (160)	144g	4	4 960910 104259
10435	厚手広巾 15cm 表裏同目 8段目盛 cm表示	2,850 (税別)		同厚	15cm	10cm	7.5cm	5cm	15cm	10cm	7.5cm	5cm	170×20×2.0 (85)	72.5g	4	4 960910 104358

角目: 角目目盛 丸目: 丸目目盛 吉凶: 吉凶尺目盛 ホソ: ホソ穴測定目盛

特長

- 高所作業で曲尺を落とさない様に足場等にびったりくっつけられます。
- 10425、10435はストラップ穴付です。



全面
シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

曲尺
直尺・マシンスケール
アルミ製直尺
樹脂製・竹製直尺
スヤ上型・フロトラマター
ノギス・マプロローター
コンベックス・巻尺
測量用品
はかり
レベル
レーザー! 光学機器
墨つけ・基準出しツール
丸ソコガイド定規
建築用工具
工場用工具
温度計湿度計・環境測定器
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット