

# มือจับตัวยึดโรลเลอร์ ROLLER SECURING HANDLES

ประตูขนาดใหญ่ก็สามารถปิดสนิทได้

FA-836-1-RC-R

FA-836-1-ROD-U

FA-836-W-1-R

FA-836-1-RC-R

FA-836S-1

FA-836S-2

FA-836S-3

## ลักษณะเด่น Feature

- ประตูขนาดใหญ่ปิดสนิทแน่นอนหนา
- ส่วนมือจับซุบสารต้านเชื้อโรค
- มีฐานรองสำหรับแบบฝัง (FA-836S-1) และสำหรับแบบติดตั้งบนพื้นผิว (FA-836S-2, FA-836S-3)
- ฐานรอง (FA-836S-1) สามารถปรับแต่งตำแหน่งติดตั้งอย่างละเอียดได้
- มือจับมีสปริงภายใน ทำให้สามารถเปิดได้อย่างราบรื่น
- สำหรับด้านขวา/สำหรับด้านซ้าย (แผนภาพ/รูปภาพนี้แสดงถึงการใช้งานสำหรับด้านขวา)
- To possibility shut the large doors.
- The antibacterial grip is used.
- Catch is the embedded type (FA-836S-1) or surface attachment type (FA-836S-2, FA-836S-3).
- Catch (FA-836S-1) installing position can be adjusted.
- Spring is built in the handle so the opening operation is smooth.
- The left-hand or right-hand use. (drawings and photo show the right-handle use)

ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: งานหล่อทองเหลือง (YBSc) การใช้งาน • การจัดการผิวหน้า: ซุปเซิร์จไลท์โครเมียม (MBCr) ประสิทธิภาพสูง

กำหนดส่ง • สิ้นค้ามาตรฐาน...กรุณาดัดต่อสอบถามถึงกำหนดส่งมอบ

หมายเหตุ • หากความหนาของประตูไม่เกิน 75mm กรุณาดัดต่อแท่งเหล็กให้ได้ขนาดตามการใช้งาน  
• ขณะติดตั้งฐานรอง (FA-836S-1, FA-836S-3) ส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องโรลเลอร์ต้องไม่เกิน 17mm  
• รับผลิตประเภทชั้นแน่น 2 จุดบน-ล่าง, ชั้นแน่น 5 จุดด้วยเช่นกัน กรุณาดัดต่อสอบถาม


- Specifications
- Material: Cast brass (YBSc)
  - Finish: Satellite chrome plating (MBCr)
- Specific-use
- Large-sized airtight doors such as soundproof doors.
- Remarks
- Take measures (cut and machine the square bar) for door thickness of less than 75mm.
  - When installing the catch (FA-836S-1/3), the maximum dimension of the roller engaging must be 17mm or less.
  - Upper and lower the two-point or five-point tightening type is available.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
FA-836S-1		2D/3D	247	60638
FA-836S-2		2D/3D	210	60639
FA-836S-3		2D/3D	553	60640


● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10


[FA-836S-1]



[FA-836S-2]



[FA-836S-3]



ครีมอน

ตัวยึด  
โรลเลอร์

มือจับปิดผนึก  
แผ่นแบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง  
ปิดสนิท

แบบหมุน  
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ  
แบบเรียบ

มือจับ  
ป๊อป

มือจับ  
ยก

มือจับสำหรับ  
การปรับระดับ

ระบบ  
สลัก

ระบบ  
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ  
ตะขอ

มือจับ  
แบบล็อคได้

มือจับ  
แบบ L

มือจับ  
แบบ T

แบบกลม  
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด  
กำแพง

ข้อต่อ  
เชื่อมต่อ

ลวด